

詳細(スペック)



EA758XS-60AB

種別	D形 電球60形タイプ 11W	
光色	電球色	
口金	E26	
周波数	50/60Hz共用	
定格電圧	100V	
定格入力電流	0.19A	
定格消費電力	11W	
全光束 (ランプ単体の明るさ)	750 lm	
色温度	2700K	
定格寿命*1	10,000時間	
発光効率	68.2 lm/W	
寸法	外径	46mm
	長さ	102mm
質量	60g	