

EA758XV-40A~90A レフ電球 (屋内用)



バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。
光の透過性・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装した
ホワイトのガラス仕上げで、店舗や住宅のスポットライトやダウンライトなど
幅広い分野に使用できます。

品番	種別		電圧	ガラス仕上	サイズ(mm)		重量	口金	定格消費電力	ビーム角	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	定格寿命(h)
					バルブ径	長さ								
EA758XV-40A	62ミリ径	40形	100V	ホワイト	62	100	32g	E26	36W	60度	380	100	180	1500
EA758XV-60A		60形				54W			630		160	300		
EA758XV-100A	80ミリ径	100形			80	125	46g		90W		1200	400	600	

