



## EA758XY-1C

口金	E17
質量	27 g
全光束	440 lm
色温度	2700K K
定格寿命	40,000 h
定格消費電力	4.2 W
光源色	電球色
寸法外径	35 mm
寸法全長	69 mm
グローブ種別	樹脂（乳白）
周波数	50/60Hz
定格入力電圧	100
定格入力電流	0.072 A
平均演色評価数	Ra80
本体	樹脂
エネルギー消費効率	104.7 lm/W
定格消費電力 100V	4.2 W
定格入力電流 100V	0.072 A
配光角	120 °