



基本情報	
形名	LDA4N-H-E17/S/40W
品名	L E D電球 ミニクリプトン形
品種名	L E D電球
商品コード	25191870
JANコード	4974550588614
グリーン購入法	適合品
発売日	2016年10月21日

詳細商品情報	
カテゴリ	LED電球
区分名	1
ご注文形名	LDA4N-H-E17/S/40W
品名	LED電球 ミニクリプトン形 断熱材施工器具対応 下方向 タイプ 小形電球40W形相当
ワットの区分	小形電球40W形相当
口金	E17
質量	32g
全光束	440.0 lm
色温度	5000K
定格寿命	40,000h
定格消費電力	3.7 W
光源色	昼白色
寸法外径	35mm
寸法全長	67mm
グローブ種別	樹脂乳白
周波数	50/60
定格入力電圧	100
定格入力電流	0.064A
平均演色評価数	Ra83
エネルギー消費効率	118.9 lm/W
省エネ達成率	108%
配光角	120度