



LED電球 ミニクリプトン形 4.1W・3.7W 断熱材施工器具対応 下方向タイプ

断熱材施工器具（ダウンライト）にも対応で、寿命40,000時間。
さらに明るく、高効率。



省エネ法 2017年度
目標基準値達成

口金	※1 定格消費電力	※2 定格寿命	※1 全光束(明るさ)
E17	電球色 4.1W 昼白色 3.7W	40,000 時間	440lm

※1 定格消費電力及び全光束値はJNLA登録試験事業者（120336JP）の試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。区分名1（昼白色）区分名2（電球色）

※2 定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。定格寿命について「既定の条件で点灯したとき、LEDランプが定格光束の70%以上の光束を維持している期間。」と定義されています。これにならない、原則初期光束の70%に達した時点をも寿命として表記しています。

小形電球40W形相当。

光の広がり 約120度。

ミニクリプトン電球と同等のサイズ・カタチ(外径35mm、全長67mm)。（※）

断熱材施工器具対応

密閉形器具対応

点灯直後からすぐに明るい。

発熱量が少ない。

万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。

紫外放射がほとんどありません。

水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。

※ 当社ミニクリプトン電球40W形 KR100V36WW との比較。