



EA758XY-8E

基本情報

形名	LDA7N-G/60W/2
品名	LED電球 一般電球形
品種名	LED電球
発売日	2019年08月01日
商品コード	25192470
JAN	4974550616485
在庫情報	○ (工場倉庫在庫品)

詳細商品情報

口金	E26
質量	48 g
ビーム光束	40000 lm
全光束	810 lm
色温度	5000K K
定格寿命	40,000 h
定格消費電力	7.3 W
光源色	5000K
寸法外径	55 mm
寸法全長	98 mm
グローブ種別	樹脂 (乳白)
周波数	50/60Hz
定格入力電圧	100
定格入力電流	0.13 A
平均演色評価数	Ra83
本体	樹脂
エネルギー消費効率	110.9 lm/W
定格消費電力100V	7.3 W
定格入力電流100V	0.13 A
配光角	260 °