

ELPA

B-3926H



口金 39 → 26mm

ソケットアダプター

耐熱・磁器製

6A 300V




ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

B-3926H 口金変換アダプター



E-39(口金39mm) → E-26(口金26mm)
変換



用途・特長

- 口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
- 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
- 電球は100W以下のものをご使用ください。

警告

- ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。
- ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。
- 水のかかる場所では使用しないでください。
- 分解・改造しないでください。

※改良のため外観及び仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.

1091-0



ヘッダー



袋



T4901087095841

ELPA 朝日電器株式会社 H140xW60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 AO 0802A