

充電式エボルタ 単3形 4本パック(お手軽モデル) BK-3LLB/4B

くり返し使用回数約4000回^{※1}を実現

Min.1000 mAh^{※2}で、1回の充電で長持ち

低温特性に優れ寒い場所でも性能を発揮



※1 JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく繰り返し使用回数の目安

※2 JIS C8708 2007(7.2.1)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量

- 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品概要	取扱説明書ご利用条件[必ずお読み下さい]	
品番	BK-3LLB/4B	EA758YG-103A
タイプ	ニッケル水素電池	
電池容量	min.1000 mAh	
電圧	1.2V	
充電式	○	
寸法	約Φ14.5×50.5mm	
質量	約20g(1本あたり)	
包装形態	4本入	
POSコード	4902704222121	