

充電式エボルタ 単4形 8本パック(スタンダードモデル) BK-4MLE/8B 商品概要

Min.780 mAh^{※1}で、1回の充電で長持ち

くり返し使用回数約1800回^{※2}を実現

低温特性に優れ寒い場所でも性能を発揮

※1 JIS C8708 2007(7.2.1)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量

※2 JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく繰り返し使用回数の目安

- 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。



商品概要	取扱説明書ご利用条件[必ずお読み下さい]	
品番	BK-4MLE/8B	EA758YG-24
タイプ	ニッケル水素電池	
電池容量	min.780 mAh	
電圧	1.2V	
充電式	○	
寸法	約Φ10.5×44.5mm	
質量	約13g(1本あたり)	
包装形態	8本入	
POSコード	4902704222060	