

充電式エボルタ 単4形 4本パック(スタンダードモデル) BK-4MLE/4B 商品概要

Min.780 mAh※¹で、1回の充電で長持ち

くり返し使用回数約1800回※²を実現

低温特性に優れ寒い場所でも性能を発揮

※1 JIS C8708 2007(7.2.1)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量

※2 JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく繰り返し使用回数の目安

商品概要		取扱説明書ご利用条件[必ずお読み下さい]	
品番	BK-4MLE/4B	EA758YG-4H	
タイプ	ニッケル水素電池		
電池容量	min.780 mAh		
電圧	1.2V		
充電式	○		
寸法	約Φ10.5×44.5mm		
質量	約13g(1本あたり)		
包装形態	4本入		
POSコード	4902704222053		

