

対応

PD リン酸鉄リチウムイオン モバイルバッテリー



さまざまな機器に使える！

急速充電
PD20Wリン酸鉄リチウムイオン・衝撃に強い
高い安全性一般的なモバイルバッテリーより
約3倍長持ち！

10000mAh

スマホ充電
約2回分対応コネクタ
Type-A
Type-C

TKMB26HBK-BT10000

5,580円(税込)

JAN : 4580060605798

仕様

サイズ	幅 149×奥行 69×高さ 17 (mm)
重量	約 230g
バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
電池容量	3.2V 10000mAh (32Wh)
定格入力	Type-C1,C2 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
定格出力	Type-C1,C2 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A Type-A 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
充放電回数	約 1000 回
充電時間	通常モード：約 5 時間 PD モード：約 2 時間
ケーブル長	30cm
使用・保管環境	温度 0～40℃ 湿度 20～80%
保証期間	購入日より 12 ヶ月
セット内容	本体、USB ケーブル (Type-C to C)、日本語取扱説明書

20000mAh

スマホ充電
約4回分対応コネクタ
Type-A
Type-C

TKMB26HBK-BT20000

5,980円(税込)

JAN : 4580060605460

仕様

サイズ	幅 149×奥行 69×高さ 29 (mm)
重量	約 400g
バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
電池容量	3.2V 20000mAh (64Wh)
定格入力	Type-C1,C2 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
定格出力	Type-C1,C2 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A Type-A 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
充放電回数	約 1000 回
充電時間	通常モード：約 9 時間 PD モード：約 4 時間
ケーブル長	30cm
使用・保管環境	温度 0～40℃ 湿度 20～80%
保証期間	購入日より 12 ヶ月
セット内容	本体、USB ケーブル (Type-C to C)、日本語取扱説明書

●どちらも同時出力は3ポート合計最大15W(全ポート5V出力)となります。

ご注意ください

- ・発熱、発火、破裂、感電などの原因になりますので本製品をUSB端子の定格を超えて充電しないでください。
- ・本製品に強い衝撃をあてないでください。
- ・高温多湿の場所を避けて保管してください。
- ・本製品の充電が完了しましたらケーブルを取り外し充電を終了してください。
- ・長時間使用せずに保管するとバッテリーの製品寿命が低下する場合があります。
- ・USB Power Delivery(USB PD)を使用する際は、対応の充電アダプタ、USBケーブルを別途ご用意していただく必要があります。

※接続する機器の仕様やソフトウェアのバージョン、充電ケーブルの仕様によっては充電できない場合があります。使用する前に、各製品の取扱説明書をご確認ください。
※仕様は予告なく変更する場合がございます。

販売元：サンコー株式会社

https://www.thanko.jp