

Panasonic®

品番: BK-4LLB/2B
ニッケル水素電池

充電式
EVOLTA e
エボルタ

単 **4** 形

容量

1年間放置しても容量約85%を維持
(条件: 20℃以下、電池単体保存)

くり返し使える
約 **3000** 回*

min.
650
mAh

満充電



1年後

100%

85%

*JIS C8708の試験条件に基づく目安。機器及び使用条件により実際のサイクル数と異なります。

● 使用方法

☆ご使用前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。

- 充電は当社充電式エボルタシリーズ対応充電器を使用し、2本以上使用の場合は劣化防止のため同時充電・同時使用をしてください。また、ご使用の際は同一の品番 (BK-4LLB) をご用意いただき、他の品番の充電電池や乾電池と混ぜて機器に使用しないでください。

詳しくは <http://panasonic.jp/battery/charge/> を参照してください。

- 電池を長もちさせるため、使い切る前に充電してください。
- 満充電しても使用できる時間が短くなった時が電池の寿命です。

● 安全上の注意

■ケガや電池の液もれ、発熱、破裂の原因となるので必ず以下のことを守る。

⚠ 危険

● ⊕ ⊖ を逆に入れない。● 上記対応充電器以外で充電しない。● 火中に投入、加熱、ショート、ハンダ付け、変形、分解・改造などしない。● 電池を水中ライトなどの密閉した機器に使用しない。● 乾電池や容量・種類・銘柄の違う電池を混用しない。● 電池からもれた液が目に入った時は、失明の原因になることもあるのでこすらずにきれいな水で十分洗い流し直ちに医師の治療を受ける。

⚠ 警告

● ⊕ と ⊖ に金属物等を接触させない。また金属製のネックレスやコインなどと一緒に持ち運んだり保管しない。● 外装ラベルをはがしたり、傷をつけない。● 電池からもれた液が手や衣服についた時は直ちにきれいな水で洗い流す。● 乳幼児の手の届かないところに保管する。電池を飲み込んだ場合はすぐ医師に相談する。● 液もれや変色・変形などの異常に気づいた時は使用しない。● 10本以上直列に使用しない。

⚠ 注意

● 新旧の電池、充電した電池・放電した電池の混用はしない。● 強い衝撃を与えたり、投げつけない。● 2本以上使用する時は同時に充電して使用する。● 使用しない時は、機器から取り外す。● ショート防止のため、ケース等に入れ保管・携帯する。

仕 様

- 電圧 : 1.2V
- 容量 : min. 650 mAh*
- ※JIS C8708 2007(7.2.1)の試験条件に基づく

使用温度範囲

- 放電 (機器使用時)
: -5℃ ~ 50℃
- 充電 : 0℃ ~ 40℃
- 保存 : -20℃ ~ 35℃



カバー
PET



台紙

パナソニック株式会社
〒570-8511 守口市松下町1-1
中国製

お客様ご相談センター
電話 ☎ 0120-878-365
FAX ☎ 0120-878-236



開け口