単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット K-KJ55MCC40　NEW
EA758YS-30A

詳細（スペック）

内容	急速充電器(BQ-CC55) (EA758YK-4PA) エネループ 単3形(BK-3MCC) 4本(EA758YS-3)
仕様	(充電池) 十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCC」の4本セット ●容量Min.1900 mAh※1 ●くり返し使用回数は約2100回※2 (充電器) ●残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載※3 ●充電中の電池の電圧、電池温度を検知するスマートチャージ機能を搭載。充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮※4 ●充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC55」のセット ●海外対応（AC 100V-240V / 50Hz-60Hzに対応）※5 (充電時間) 単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能※6※7
寸法	約68×120×28mm（本体外寸）
質量	約120g（電池別）
POSコード	4549077482099

※1 JIS C8708 2013(7.3.2)の充放電条件に基づく電池の最小(Min.)容量

※2 JIS C8708 2013(7.5.1.3)の試験条件に基づく電池寿命の目安。但し、機器及び使用条件により、実際のくり返し使用回数は異なります

※3 使用環境や周辺温度によっては正しく診断出来ない場合があります

※4 使用環境や周囲温度によって充電時間は異なります。電池の状態によってはスマートチャージ機能が働かない場合があります

※5 コンセントの形状は、国・地域によって異なりますので、別途プラグアダプターが必要となる場合がございます

※6 スタンダードモデル(BK-3MLE、BK-4MLE、BK-3MCC、BK-4MCC)充電時

※7 3～4本充電時は2本の場合の約2倍の充電時間となります