

エネルーブ 単4形 8本パック(スタンダードモデル) BK-4MCC/8 商品概要

くり返し使用回数約2100回※1を実現

自然放電の抑制で1年後90%※2の残存容量維持
5年後でもすぐに使える

低温特性に優れ寒い場所でも性能を発揮

- ※1 JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく繰り返し使用回数の目安
- ※2 満充電して、室温(20℃)での保存後



- 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品概要		取扱説明書ご利用条件[必ずお読み下さい]	
品番	BK-4MCC/8	EA758YS-8	
タイプ	ニッケル水素電池		
電池容量	min.750 mAh		
電圧	1.2V		
充電式	○		
寸法	約Φ10.5×44.5mm		
質量	約13g(1本あたり)		
包装形態	8本入		
POSコード	4902704218889		