

カメラ用リチウムパック電池

全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集



CR123AG 2P

JANコード: 4904530015335

主な仕様 EA758YV-3

型番		CR123AG 2P
公称電圧(V)		3
標準電流(mA)		30
標準容量(mAh)*1		1400
外形寸法 (mm)	径(幅)	17.0 *2
	総高	34.5 *2
質量(約g)		17.0*2

*1:標準容量は標準的放電をした場合の代表値です。
保証値ではありません。

*2:1個あたり

安全に関するご注意

この電池は、リチウム、有機溶剤など可燃性物質を内蔵しており、使い方を誤ると、電池が漏液・発熱・破裂・発火したり、けがや機器類の故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。



警告

- 充電禁止
- 指定用途(カメラ等)以外には使用しない。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに置く。飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
- ショート、分解、加熱、充電、変形、はんだ付け、火に入れるなどしない。
- (+)(-)を逆に入れない。
- 新しい電池と使用した電池、異種の電池を混用しない。
- 使い切った電池は、すぐに機器から取り出す。
- 電池を落下させたり、強い衝撃を与えたりしない。
- (+)(-)をショートさせたり、ネックレスなどの金属製のものと一緒に携帯・保管しない。
- 保管や廃棄をする場合は、他の電池や金属製のものと接触しないように、テープなどで端子部を絶縁する

●本ページに記載してある仕様、デザイン等は、改良のため予告なく変更することがあります。

●商品の色は、画面の具合で実物と若干異なる場合があります。

■このページの内容は平成26年4月現在のものです。