


自動車用ライセンス電球

仕様	定格	口金	ガラス球	光色	サイズ	用途
EA758Z K-5	12V 5W	BA15 _s	G18	クリア	19X 37.5 mm	ライセンスランプ用
EA758Z K-6	12V 10W					
EA758Z K-7	24V 5W					ライセンス・パーキング 速度表示灯用
EA758Z K-8	24V 12W					

口金 (差込形):ピン式(並ピン)



使用上の注意

- ・自動車以外にご使用の場合は、定格(ボルト、ワット)を確認の上使用して下さい。
- ・塗料等を塗らないで下さい。
- ・灯具には必ず指定のヒューズを取付けて下さい。
- ・水滴などがかからないように灯具設計して下さい。
- ・紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないで下さい。
火災の原因となります。
- ・電球を取替える時は、不点灯による事故防止のために、す。
左右同時に取り替えると安全で
- ・交換時は、定格・口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて、確実に装着して下さい。
電球の脱落、過熱の原因となります。
- ・点灯中や消灯直後は手や肌などにふれないで下さい。火傷の原因となります。
- ・交換時は必ず消灯し、電球を十分冷ましてから交換して下さい。火傷の原因となります。
- ・交換時、電球のガラス部に灯具やコードがふれないことを確認して下さい。
火災の原因となります。
- ・汚れた手や手袋で扱わないで下さい。破損や短寿命の原因となります。
- ・使用済の電球は、割らずに破棄して下さい。電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となります。