

EA758ZL-2 自動車用HDバルブ



○リフレクタータイプ ヘッドランプ用

●仕様

形 状	D2R
定 格	12/24V車対応 (85V 35W)
光 色	ホワイト
色温度	4000 K (ケルビン)
サ イ ズ	φ9 X 80 mm

使用上の注意

- ・自動車以外にご使用の場合は、定格(ボルト、ワット)を確認の上使用して下さい。
- ・塗料等を塗らないで下さい。
- ・灯具には必ず指定のヒューズを取付けて下さい。
- ・水滴などがかからないように灯具設計して下さい。
- ・紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないで下さい。火災の原因となります。
- ・電球を取替える時は、不点灯による事故防止のために、左右同時に取り替えると安全です。
- ・交換時は、定格・口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて、確実に装着して下さい。
電球の脱落、過熱の原因となります。
- ・点灯中や消灯直後は手や肌などにふれないで下さい。火傷の原因となります。
- ・交換時は必ず消灯し、電球を十分冷ましてから交換して下さい。火傷の原因となります。
- ・交換時、電球のガラス部に灯具やコードがふれないことを確認して下さい。火災の原因となります。
- ・汚れた手や手袋で扱わないで下さい。破損や短寿命の原因となります。
- ・使用済の電球は、割らずに破棄して下さい。電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となります。