

EA758ZM-1A

## ナツメ形LEDランプ 電球色



商品名	ナツメ形LEDランプ 電球色
製品型番	LDT1LHE12
JANコード	4966307317349
本体寸法	W20mm × H46mm × D20mm
本体重量	6g

### [寸法]

口金	E12
----	-----

### [材質]

材質	本体：ポリカーボネート、口金：銅ニッケルメッキ
----	-------------------------

### [光源]

光源	LED
光源色	電球色相当
設計寿命	40000時間
色温度	3000K

### [機能]

周波数	50/60Hz
定格入力電流 (A)	0.003A
調光機能	なし
消費電力	0.3W
全光束	18lm
定格電圧	100V

### [説明]

説明	消費電力0.3Wの省エネタイプ
----	-----------------

### [特徴]

- 消費電力0.3Wの省エネタイプ
- 常夜灯や装飾照明にオススメ