

EA758ZW-201~ZX-210
EA758ZY-201~ZZ-210

管ヒューズ(φ 5.2 × 20mm)
管ヒューズ(φ 6.4 × 30mm)



品番	定格電圧	定格電流
EA758ZW-201	125V	1A
EA758ZW-202		2A
EA758ZW-203		3A
EA758ZW-204		4A
EA758ZW-205		5A
EA758ZW-210		10A
EA758ZX-201	250V	1A
EA758ZX-202		2A
EA758ZX-203		3A
EA758ZX-204		4A
EA758ZX-205		5A
EA758ZX-210		10A

品番	定格電圧	定格電流
EA758ZY-201	125V	1A
EA758ZY-202		2A
EA758ZY-203		3A
EA758ZY-204		4A
EA758ZY-205		5A
EA758ZY-210		10A
EA758ZZ-201	250V	1A
EA758ZZ-202		2A
EA758ZZ-203		3A
EA758ZZ-204		4A
EA758ZZ-205		5A
EA758ZZ-210		10A

- 電気的特性(速動溶断型)
- 過電流・短絡電流の発生時、瞬時に溶断します。
- 3本入り

温度上昇: 110% 100°C以下
 通電: 110%
 溶断: 135% 1時間以内
 250% 1秒以内

- 精密機器、制御用回路に

- 保管温度...-30~40°C
- 使用温度範囲...-20~80°C
- 使用湿度範囲...35~85%RH