

EA758ZW-301~310、ZX-301~310 管ヒューズ(φ 5.2X20mm)
 EA758ZY-301~330、ZZ-301~330 管ヒューズ(φ 6.4X30mm)



各3本入り

品番	定格電圧	定格電流
EA758ZW-301	125V	1A
EA758ZW-302		2A
EA758ZW-303		3A
EA758ZW-304		4A
EA758ZW-305		5A
EA758ZW-310		10A
EA758ZX-301	250V	1A
EA758ZX-302		2A
EA758ZX-303		3A
EA758ZX-304		4A
EA758ZX-305		5A
EA758ZX-310		10A

品番	定格電圧	定格電流
EA758ZY-301	125V	1A
EA758ZY-302		2A
EA758ZY-303		3A
EA758ZY-304		4A
EA758ZY-305		5A
EA758ZY-310		10A
EA758ZY-315		15A
EA758ZY-320		20A
EA758ZY-325		25A
EA758ZY-330		30A
EA758ZZ-301	250V	1A
EA758ZZ-302		2A
EA758ZZ-303		3A
EA758ZZ-304		4A
EA758ZZ-305		5A
EA758ZZ-310		10A
EA758ZZ-315		15A
EA758ZZ-320		20A
EA758ZZ-325		25A
EA758ZZ-330	30A	

- セミタイムラグ型
- 過電流・短絡電流の発生時、時間をずらして溶断します。
- 温度上昇…115% 100°C以下
- 通電…130%
- 溶断…160% 1時間以内
 200% 2分以内
 1500% 10ms以上 (ZW-301~ZX-310)
 2000% 10ms以上 (ZY-301~ZZ-330)
- 保管温度…-30~40°C
- 使用温度範囲…-20~80°C
- 使用湿度範囲…35~85%RH