

小型フォトレコーダー

# フォトレコ

シリーズ

大切な記録も思い出も  
パソコンいらずでかんたん保存。  
オートトリミング機能で自動的に原稿サイズを認識し、確実に保存。

フォトレコ (フォト&ネガ)  
写真とネガ・ポジフィルムに対応した  
ハイブリッドタイプ

第11回  
ホビー産業大賞  
「東京都知事賞」  
受賞



2GBの  
メモリカードなら  
カラー・L判サイズの  
データを約4000枚  
保存可能。  
(300dpiの場合)



カール防止シートを使って多様な素材も読み込みOK



カール防止シートを使用すると、薄い用紙や柔らかい用紙、雑誌の切抜きや古くなった写真までも読み込みが可能です。

ネガ・ポジフィルムのデータ保存形態



## 「フォトレコ(フォト&ネガ)」の主な機能&特長



**SDカードを差し込むだけのラクラク操作**  
電源を入れて原稿を差し込むだけ!  
読み込んだデータはメモリカードに  
自動保存されます。



**パソコン不要、単体で写真保存**  
必要なのは、本製品と市販のメモリ  
カードだけ。どなたにでも分かりやすい  
簡単操作です。



**ネガ・ポジ・モノクロフィルム対応**  
昔の思い出が蘇る! ネガやポジ・モノクロ  
フィルムまで。設定の変更ナシで、そのまま  
読み込みます。



**USBマストレージ対応**  
付属のUSBケーブルを使用し、読み込  
んだデータを直接パソコンに移すこと  
も可能です。



**自動サイズ認識でメモリカード自動保存**  
読み込みから保存までを自動で処理  
します。原稿の余白も自動で認識。  
オートトリミング機能付です。



**メモリカードに直接保存**  
読み込んだ画像データはメモリカード  
内部へ自動的に保存されます。

## フォトレコで保存できる写真や原稿の例

専用フィルムガイド  
35mmネガ・ポジ・モノクロフィルム  
フィルムガイド使用

インスタントカメラ写真  
写真  
L判および1/4判サイズまで

領収書  
雑誌・レシク・新聞  
などのスクラップ及び  
ハックアップ  
カール防止シート使用

## 保存用メモリカード対応一覧

SD/SDHC	Mini SD/SDHC	Micro SD	MS/MSPro	MSDuo/ProDuo	MMC	RS-MMC
対応	アダプターが必要です	対応	対応	アダプターが必要です	対応	アダプターが必要です
32GBまで対応			16GBまで対応			1GBまで対応

## パソコン接続時のシステム

	Windows	Macintosh
OS	Windows 7 Windows 8 上記OSの 32bit版 および 64bit版	ストレージクラス 対応の Mac OS9x および Mac OSX
接続	USB1.1ポートまたはUSB2.0ポート	

フォトレコはパソコンなしでもお使いいただけますが、パソコンとの接続によりメモリカードの画像への直接アクセスが可能です。



下記の筆記具で描かれた原稿の読み込みはセンサーに材料が付着し、以降の入力画面に影響が出る場合がございます。付属のカール防止シートを使用するか、読み込みを控えてください。

●油絵の具 ●貼り絵・コラージュを施した原稿 ●乾ききっていない水彩画などの原稿 ●クレヨン ●クレパス ●クーピーペンシル  
カール防止シート読み取り可能サイズ: 幅100mm×155mm ※記載されている商品名、会社名等は一般に商標または登録商標です。

フォトレコシリーズにはメモリカードは同梱されていません。予めご準備ください。

フォトレコ/フォト&ネガ

PRN-100 65940 2

数量  
限定



写真もフィルムも  
読み込める  
ハイブリッドタイプ



名刺サイズ~通常ハガキサイズ  
まで読み込み可能。  
読み込みできる最大原稿サイズ・  
厚さにご注意ください。厚い素材  
でできた私製ハガキや、大判の  
ハガキは入りません。

●本体寸法: W158×D55×H45mm ●本体重量: 231g ●材質: 本体・フィルムガイド/ABS樹脂、カール防止シート/PET、センサー用クリーナー /PBT・ポリエステル、ローラー用クリーニングシート/ポリエステル、ポリプロピレン、キャリブレーションカード/PP合成紙 ●読み込み形式: カラー CIS ●給紙形式: シート・フィード・シングルパス ●最大原稿サイズ: W105×H304.8mm(またはデータ容量1.3MBまで) ●対応原稿紙厚: 0.4mmまで ●出力フォーマット: JPEG形式 ●カードスロット: SDカード用、メモリースティック用、マルチメディアカード用 ●電源電圧: 5V(ACアダプタ使用) ●読み込み速度: 高速モード/300dpi、高品質モード/600dpi、35mmフィルム/1200dpi ●付属品: 電源アダプタ、フィルムガイド、カール防止シート、ローラー用クリーニングシート、センサー用クリーナー、キャリブレーションカード、USBケーブル、取扱説明書、クイック操作ガイド、保証書 ●パッケージ寸法: W245×D181×H58mm ●パッケージ重量: 635g ●梱包寸法: W265×D310×H202mm ●梱包重量: 3.5kg ●入数: 1/5