

軽量4段で十分な高さを実現した、カメラ・ビデオ兼用三脚

ZF-400

EA759EX-112A

22mmの角型パイプを採用し、4段型とすることで十分な高さを実現したカメラ・ビデオ兼用三脚。

エレベーターはラック&ピニオン式を採用し、クランクの動作で高さの微調整が可能。

雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切り替えができる3ウェイ式。

カメラの取付はクイックシュー式（専用設計）で、ビデオピンにも対応します。

反射が目立たないブラック仕上げも魅力です。



JANコード：4961607520130

[2015年10月30日発売]

仕様

最大搭載重量	2kg ※安全に製品をご使用いただくための重量表記です。 撮影時のブレに関しては機材の重量のみで決定できません。
全高	1,520mm
縮長	560mm
重量	1,280g
最大パイプ径	22mm
付属品	ケース

発売当初、重量を1,240gと表記しておりましたが、正しくは1,280gです。訂正してお詫びいたします。(2016.9.15追記)



脚ロックはレバー式



ステーストッパーで開脚調整可能



ラック&ピニオン式エレベーター



本体の水準器



雲台側面の水準器



3ウェイ雲台装備



カメラ取付はクイックシュー式



独自規格のクイックシュー



ビデオピン対応