

## 仕様表

全高		A:1,900mm
エレベーター下げ全高		B:1,590mm
地上最低高		215mm
エレベータースライド幅		310mm
縮長		708mm
パイプ形状・径/段数		32mm / 3段
重量		2,300g
三脚の装備機能		マルチポジション
エレベーターの種類		ラック&ビニオン式
最大搭載質量		7kg
脚ロック方式		ナット式脚ロック
エレベーター下部ネジ		EV下部ネジ
材質	カーボン	