

スプリント L110

新たな開脚機構「ハライチロックシステム」を採用し、操作性が進化した新スプリントシリーズ。全高1,605mmと背の高さを意識した、20mmアルミパイプ4段三脚。3ウェイ雲台を装備。
[2016年11月11日]【販路限定商品】



搭載機材の 最大重量	2kg ※安全に製品をご使用いただくための 重量表記です。撮影時のブレに関しては機 材重量のみで決定できません。
全高	1,605mm
エレベーター下げ全高	1,305mm
縮長	475mm
重量	1,180g
地上最低高	165mm
最大パイプ径／段数	20mm／4段
付属品	三脚ケース
JANコード	4906752107010

スプリント L110の特長

スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を変更でき、最も低い状態では、分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを標準搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式です。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップ。三脚ケース付。

ハライチロックシステムを採用



ハライチロックシステムにより、青いボタンを押し下げると開脚ストッパーが解除され開脚角度を自在に調整できます。

一般的な開脚対応三脚ですとボタンを押したまま、脚の根元を持って開脚操作をしなければなりませんでした。ボタンから手を離しても開脚操作が行えます。脚の先端を持って脚の角度調整ができるので、とても軽い力で操作できます。

伸縮比3.37倍



縮長（折り畳み時の長さ）約47cmから、使用時は最大約160cmの高さまで伸ばすことができ、アイレベルをカバーします。

ローポジション撮影に



フル開脚時、エレベーターを分割して下段を取り外すことで、ローポジション16.5cmを実現。

エレベーターは反転可能



エレベーターの抜け止めを取りはずし、上下逆さまに取りつけることで、ローポジションや複写の撮影に対応可能です。