

防水・防塵・耐衝撃でアウトドアの撮影で活躍。広角26mmからの光学4倍ズーム、2016万画素デジタルカメラ。

防水デジタルカメラ DSC200WP

EA759GA-201B

水深12mまで対応する防水性能と、IP5Xの防塵性能、高さ1mの耐衝撃性能を備えたコンパクトデジタルカメラです。海や山でカメラが濡れたり汚れたりするのを心配せずに撮影を楽しめます。砂ぼこりや落下にも強いので工事現場のような業務用途にも対応します。



JANコード：4961607438589

| 特長 | 仕様 |
|----------|-------------------------|
| イメージセンサー | 1/2.3型 CCD |
| 総画素数 | 2048万画素 |
| 有効画素数 | 2016万画素 |
| レンズ | f = 4.6~18.4mm F3.2/5.8 |
| 焦点距離 | 26mm~104mm (35mmフィルム換算) |
| ズーム | 光学：4倍、デジタル8倍 |

| | |
|-----------|---|
| 撮影距離 | 標準:約5cm~∞ (W) 、約60cm~∞ (T) マクロ:約5cm~100cm (W) 、約60cm~200cm (T) スーパーマクロ:約5cm (W) |
| 液晶モニター | 2.7型 TFT |
| 内蔵メモリー | 25MB |
| 外部メモリー※1 | micro SDHCメモリーカード: (4GB~32GB) micro SDXCメモリーカード: (64GB) |
| ファイル形式 | 静止画: JPEG 動画: MJPEG (AVI) 音声: PCM |
| 静止画サイズ | 20M、8M、5M、3M、VGA、3:2 (18M) 、 16:9 (14M) 、16:9 (2M) 、1:1 (9M) |
| 動画サイズ | 1280×720 (30fps) 640×480 (30fps) |
| シャッタースピード | 1/2000~1秒 (オート) 花火 4秒 キャンドルライト 1秒 |
| ISO感度 | オート、ISO100、200、400、800、1600、3200、6400 |
| セルフタイマー | オフ、10秒、2秒、10秒+2秒 |
| 内蔵フラッシュ | モード: 自動、赤目軽減、強制発光、スローシンクロ、発光禁止 有効範囲: 約0.5m~2.5m (W) 、約0.5m~1.5m (T) |
| 露出補正 | ±2.0EV (1/3EVステップ) |
| ホワイトバランス | 自動、太陽光、曇り、白熱灯、蛍光灯H、蛍光灯L、カスタム |
| 電源 | リチウムイオン充電電池 (NP-45) |
| 手ぶれ軽減機能 | 装備 (電子式) |
| 出入力ポート | USB 2.0 |
| DPOFプリント | 対応 |
| ダイレクトプリント | 対応 |
| 寸法 | 約107.5×66.2×50.6mm |
| 重量 | 約170g (付属品、充電電池を含まず) 約186g (充電電池、メモリーカードを含む参考値) |
| 同梱品 | カメラ本体 ストラップ USB-PC 接続ケーブル リチウムイオン充電電池 取扱説明書 |

※1 すべてのmicro SDHC/SDXCメモリーカードで動作を保証するものではありません。

パソコン動作環境

- Windows 対応OS：7(32/64bit)／8(32/64bit)／8.1(32/64bit)／10(32/64bit)
- CPU：Intel Pentium 4/2GHz 以上
- メモリ：2GB以上
- インターフェース：USB2.0

注意事項

- 上記動作環境は最低限の条件を満たした仕様です。ご使用のOSに対応した動作環境が必要になります。
- 動作環境を満たすパソコンの中でも、一部機種の設定、構成により正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 各OS からアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。
- USBハブや拡張USBポートに接続した状態での使用、自作機および改造を加えたパソコンについては動作保証いたしません。