



有効画素数 約1800 万画素	センサー サイズ APS-C	連続 撮影速度 約5.0 コマ/秒	液晶サイズ ワイド 3.0型 タッチパネル	測距点 9	常用ISO 100～ 12800	映像 エンジン DIGIC 5	質量 約580g	RoHS対応 欧州RoHS(特定有害物質の 使用制限)指令に適合
-----------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------------	----------	------------------------	--------------------------	-------------	--

基本情報

EOS Kiss X7i・ボディー

JANコード	4960999-981475
商品コード	8594B001



EOS Kiss X7i・EF-S18-55 IS STM レンズキット

JANコード	4960999-981482
商品コード	8594B002

おもな特長

タッチオートフォーカス




思ったところにタッチするだけでオートフォーカス

バリアングル液晶



さまざまなアングルで楽々撮影可能。バリアングル液晶

オールクロス9点AF



ファインダー撮影で高精度なピント合わせ

ISO感度



暗いシーンにもっともっと強く。常用ISO感度100～12800(拡張ISO25600)