

ウェアラブルカメラと タイムラプスカメラの機能を これ一台で!

CUSTOM



TL-1 / 原寸大

Wearable Camera



動画



静止画




ループ録画



タイムラプス

※最大30秒間隔で静止画撮影



カラーLCD



視野角



防水

※防水ハウジング使用時

ウェアラブルカメラ
TL-1



動画



静止画



ループ録画



タイムラプス

※最大60秒間隔で静止画撮影



カラーLCD



視野角



防水

※防水ハウジング使用時

ウェアラブルカメラ
TL-2

小型・軽量・高防水性! 様々なシーンで大活躍!



スポーツやレジャーでの
臨場感溢れる撮影に

イメージ

建築現場などでの作業記録、機械の稼働状況の確認に

うれしい豊富な標準付属品!

アクセサリを組み合わせ 撮影の幅が広がる!

巻いて固定



挟んで固定



貼り付けて固定



三脚に取り付け



※三脚は付属していません。市販品をお使いください。



取り付け例をWEB上でもご紹介しています。
左のQRコード または 下記URLより
ご確認ください。

www.kk-custom.co.jp

様々なアクセサリが 標準付属！

防水
ハウジング



ハンドル
マウント

フレーム



クイックリリース
バックル

接着
マウント



方向変換
アダプター



三脚ネジ
アダプター



固定ベルト 細・太 各2本



- 【その他付属品】
- ・両面テープ (2枚)
 - ・USB ケーブル
 - ・バッテリー

Wearable Camera



ウェアラブルカメラと タイムラプスカメラの機能を これ一台で！

ウェアラブルカメラ

様々なアクセサリを組み合わせ、
水中撮影、身に付けての撮影、
固定撮影等の用途に応じた撮影が可能。
建設現場や実験現場において、
映像で記録を残すのに役立ちます。

【ご注意】撮影には対応SDカードの装着が必要です。仕様欄をご確認の上、別途お買い求めください。

タイムラプスカメラ

一定間隔で自動静止画像撮影します。
建築現場の様子や植物の成長、
実験過程などの連続撮影が可能で、
長期間の記録を残す際に便利です。
※長時間はUSB電源供給が必要です。



防水ハウジング (IPX8) に装着すれば、
水・泥を気にせず撮影できます。



2.0型カラーLCD搭載。
画面を確認しながらの撮影や各種設定、
再生操作も、本体のボタンで操作できます。

仕様

動画サイズ	【TL-1】1080P/30fps、720P/60fps、720P/30fps 【TL-2】720P/30fps、VGA/30fps
静止画サイズ	【TL-1】12M、10M、8M、5M、3M、2M、1M 【TL-2】5M、3M、2M、1M
画像フォーマット	【TL-1】静止画：JPEG / 動画：MOV 【TL-2】静止画：JPEG / 動画：AVI
センサー	【TL-1】約500万画素 CMOSセンサー 【TL-2】約130万画素 CMOSセンサー
視野角	約90°
液晶画面	2.0型 カラーLCD
インターフェース	【TL-1/TL-2】USB micro-B (画像転送/バッテリー充電) 【TL-1】microHDMI (出力のみ)
対応SDカード	microSDカード～32GB、SDHC Class10を推奨 (別売)*1
防水性能	IPX8 準拠 (防水ハウジング使用時のみ)
使用温湿度	5℃～+40℃、90%RH以下 (但し、結露の無い事)
保存温湿度	-10℃～+60℃、90%RH以下 (但し、結露の無い事)
電源	【TL-1】3.7Vリチウムイオン充電電池650mAh×1個 (同梱) 【TL-2】3.7Vリチウムイオン充電電池450mAh×1個 (同梱) 【TL-1/TL-2】USB ACアダプター (別売)
連続動作時間	【TL-1】約70分 (フル充電にて)*2 【TL-2】約50分 (フル充電にて)*2
寸法・重量	約W60×H42×D31mm、約60g (防水ハウジング含まず)
付属品	取扱説明書、バッテリー、防水ハウジング、ハンドルマウント、フレーム、 クイックリリースバックル、接着マウント、方向変換アダプタ、 三脚ネジアダプタ、固定ベルト、両面テープ、USBケーブル
JAN	【TL-1】4983621910421 【TL-2】4983621910438

※仕様および外観は、改良の為予告なく変更する場合があります。※本器の使用において発生した損害などについては一切その責任を負いません。
*1 microSDHC Class10未満の場合、正常に記録できない場合があります。 *2 使用頻度、使用状態により連続動作時間は短くなります。

< お問い合わせ先 >

株式会社カスタム <https://www.kk-custom.co.jp>

本社／関東支店

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12

TEL：03-3255-1117 (代表) FAX：03-3255-1137

関西支店

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12

ブルーく長堀橋ビル6F

TEL：06-6262-9950 (代表) FAX：06-6262-9951

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
・製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像や
ハメコミ画像を使用しています。
また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。
・本リーフレットの記載内容は2018年8月現在のものです。
©2018 CUSTOM Corporation Printed in Japan 180801

< リーフレット管理用 >



4 983621 910445