

## 133x コンパクトフラッシュ

133xコンパクトフラッシュカードはハイエンドのデジタルカメラに最適です。

優れた互換性と信頼性を提供し、Canon、Nikon、Olympus、Sony等のデジタルカメラでご利用いただけます。



### ■ 特色

- エントリーレベルの一眼レフカメラに最適
- 優れたパフォーマンス
- MLCフラッシュ搭載
- UDMA4に対応
- VPG-20仕様
- エラーを検出して訂正するECC
- **RecoverX** 画像復旧ソフトウェア

### 機能

- デュアルチャンネルを採用したパフォーマンス
- CF Type I規格に準拠
- データ転送速度: 15~40MB/秒(最大)\*
- Ultra DMAモードに対応
- CF4.0規格に準拠
- ECC機能内蔵
- ATAインターフェイス
- 低消費電力
- 多くのプラットフォームに互換
- RoHS指令対応製品
- 永久保証

\*注記: 弊社独自の測定環境において測定結果を元に表記している最大値であり、全ての環境における速度や、他製品・他社製品との速度差を保証するものではありません。

1GBは1,000,000,000バイトですが、OS上では1,024MBを1GBとして計算されるため、0.93GBと表示されます。

※ すべてのブランド名は各社の登録商標です。

※ 仕様は予告なく変更される場合がございます。

※ **保証規定については弊社ウェブサイトでご確認ください。**

### 仕様

サイズ	42.8mm x 36.4mm x 3.3mm
動作電圧	3.3V/5V
動作環境温度	- 25°C(- 13°F)~85°C(185°F)
挿抜保証回数	10,000回の抜き差しサイクル
重量	11.4g (最大)