

仕様



外観

サイズ(最大)	42.8 mm x 36.4 mm x 3.3 mm (1.69" x 1.43" x 0.13")
重量(最大)	11.4 g (0.4 oz)

ストレージ

容量	1 GB / 2 GB / 4 GB / 8 GB / 16 GB / 32 GB
----	---

動作環境

動作環境温度	-25°C (-13°F) ~ 85°C (185°F)
動作電圧	3.3V ~ 5V

データ転送スピード

読出し(最大)	50 MB/s
書込み(最大)	20 MB/s
挿抜サイクル	10,000
注記	<ul style="list-style-type: none">転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法等によって異なる場合があります。カードリーダーを使用してデータ転送を行う場合は互換性が確認されているトランセンドのRDF8やRDP8をお勧めします。

特色

- エントリーレベルの一眼レフカメラに最適
- 優れたパフォーマンス
- MLCフラッシュ搭載
- UDMA4に対応
- エラーを検出して訂正するECC
- RecoveRx (/Support/Software-4)画像復旧ソフトウェア