

製品写真（※画像クリックで拡大）



製品の特徴

高速インターフェース規格であるUHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class10」に対応したmicroSDカードです。

読み出し最大45MB/sの高速データ転送を実現するmicroSDメモリカードです。

UHS-I非対応機器で使用する場合は、SDスピードクラスの「class10」に対応します。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。

※最大転送速度は当社環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。

1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。

※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害については当社は責任を負いかねます。

スマートフォンやタブレットなどでの使用に最適です。

CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。

「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。※変換アダプタは防水ではありません。

製品の仕様



MF-MS016GU11R

メモリ規格	microSDHC
スピードクラス	Class10,UHS-I,U1
インターフェイス	microSD
メモリ容量	16GB
最大転送速度	読み出し:45MB/s
最低保証速度	10MB/s
外形寸法	幅15.0mm×高さ11.0mm×奥行1.0mm
重量	約0.4g
付属品	SD変換アダプタ×1
保証期間	1年(データ復旧サービス含む)

※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。