

# サンディスク スタANDARD microSDHC™ カード



EA759GN-15

SanDisk

microSDHC

CLASS 4

スタンダードタイプ



EA759GN-14

サンディスクのmicroSDHC™ カードは携帯電話用フラッシュメモリーカードです。最大32GBまでの容量があり、スマートフォンやタブレットのような大容量メモリの要求にもこたえます。

SDカード変換アダプタ付きで、パソコンへのデータ転送も簡単です。

## 製品の特徴

スマートフォン、タブレット、携帯電話での静止画、動画、音楽、アプリケーションなどの保存に最適

microSD™カード対応のデジタルカメラにも最適

安心の防水、耐温度、耐衝撃、耐X線\*

## 製品の仕様

カードタイプ:SDHC™

容量:4GB、8GB、16GB、32GB

スピードクラス:SDスピードクラス CLASS 4

動作温度:-25°C~85°C

保存温度:-40°C~85°C

互換性:SDHC™に対応した機器で使用可能\*\*

セキュリティ:意図しないデータ損失を防ぐ書き込み保護スイッチ

製品保証:5年間保証

\*詳細は/corporate/proofをご覧ください。

\*\*機器によっては、SDHC™カードに対応していない場合があります。詳細は機器メーカーにお問い合わせください。

## 製品情報

### 16 GB



型番:	SDSDQ-016G-J35A
SDスピードクラス:	CLASS 4
質量:	0.4g
同梱品:	SDカード変換アダプタ

JANコード:	4523052007651
サイズ:	(約)W15.0 × H11.0 × D1.0mm
保証期間:	5年間保証

### 8 GB



型番:	SDSDQ-008G-J35A
SDスピードクラス:	CLASS 4
質量:	0.4g
同梱品:	SDカード変換アダプタ

JANコード:	4523052007644
サイズ:	(約)W15.0 × H11.0 × D1.0mm
保証期間:	5年間保証