

USBメモリー仕様 *1 *2 *3 *4 *5 *6	
インターフェース	Super Speed USB (USB3.0) *7
ポートタイプ	タイプ A USBポート
電源	USBバスパワー（外部電源なし）
対応機種	タイプ A USBインターフェースを標準搭載したWindowsコンピューター タイプ A USBインターフェースを標準搭載したMacintosh
対応OS	Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows 7、Windows Vista、Mac OS X 10.4以降
Windows ReadyBoost	非対応
バンドルソフトウェア	ファイル暗号化ソフト「LBファイルロック2」*8
ダウンロード対応ソフトウェア *9	データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」*10 ビデオクリップ自動作成ソフト「x-Pict Story」*10
ソフトウェア対応OS	LBファイルロック2: Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows 7、Windows Vista
容量 *11	EA759GV-48D 4GB、8GB、16GB、32GB、64GB、128GB （ユーザー容量はこれよりも若干少なくなります）
動作温度	0-35℃
動作湿度	10-90%（結露なきこと）
保存温度	-20-60℃
保存湿度	10-90%（結露なきこと）
外形寸法	約18.8×8.9×58.6mm
質量	約9g
セット内容	本体・取扱説明書

- *1 お使いになる前に、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、製品を安全にお使い下さい。また、「取扱説明書」は必ず保管してください
- *2 対応OS以外での動作に関しましては、サポート対象外となりますのでご了承ください
- *3 コンピューター以外の接続機器に関しましては、接続先機器の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください
- *4 POCKET BIT、ポケットビットおよびx-Pict Storyは、ソニー株式会社の商標です
- *5 USB Type-CTM、USB-CTMはUSB Implementers Forumの商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Mac、OS Xは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
GoogleおよびAndroidはGoogle Inc.の登録商標または商標です。
その他、各社および商品名は各社の商標または登録商標です
- *6 製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります
- *7 USB3.0で接続するためには、USB3.0対応機器でお使い頂く必要があります。本製品は、USB2.0対応のコンピューターにおいてもお使いいただけます
- *8 「LBファイルロック2」は株式会社ライフポートの商標です
- *9 ポケットビットウェブサイトからソフトをダウンロードし、インストールすることをご利用いただけます
- *10 ポケットビットウェブサイトからソフトをダウンロードし、インストールすることをご利用いただけます。(x-Pict StoryはWindows 10には対応しておりません。)
- *11 実際にご使用いただける容量(ユーザー領域)とシステム領域があるため、表示されている容量より小さくなります。容量は、10億バイトを1GBとして表記しています