



Iron Gray  
**25M3**

## StoreJet® 25M3

トランセンドのStoreJet 25M3は耐衝撃性にSuperSpeed USB 3.1 Gen 1インターフェースによる5Gb/sのパフォーマンスを組み合わせたポータブルHDDです。衝撃や振動からのデータ保護と高速データ転送で安心して快適にデータを取り扱うことができます。

## 特色

- 優れた耐衝撃性\*
- SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応
- 三層構造の衝撃保護システム
- ラバー製の OUTER ケース
- 衝撃を吸収するハードドライブサスペンション
- 薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)
- 安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能
- ワンタッチ自動バックアップボタン\*\*
- 256ビットAES暗号化\*\*
- Transcend Elite (/Support/Software-1)データ管理ソフトウェア



## 仕様



EA759 G W-7.5 G

## 外観

サイズ(最大)	M3 : 129.5 mm x 82.4 mm x 18.8 mm (5.10" x 3.24" x 0.74") M3G / M3S: 129.5 mm x 80.8 mm x 16.1 mm (5.10" x 3.18" x 0.63")
重量(最大)	M3 500GB & 1TB: 216 g (7.62 oz) M3 2TB: 230 g (8.11 oz) M3S / M3G: 185 g (6.53 oz)
カラー	アイロングレー / ミリタリーグリーン

## インターフェース

USB種類	マイクロUSB - USB Type A
接続インターフェース	USB 3.1 Gen 1

## ストレージ

容量	500 GB / 1 TB / 2 TB
ストレージメディア	2.5インチHDD

## 動作環境

動作環境温度	5°C (41°F) ~ 55°C (131°F)
動作電圧	5V
注記	<ul style="list-style-type: none"><li>• ワンタッチ自動バックアップとAES暗号化機能を利用するにはTranscend Eliteソフトウェアが必要です。</li><li>• サイズに突起部は含まれていません。</li></ul>

## 保証

認証	CE / FCC / BSMI
----	-----------------

保証	3年保証
保証規定	<ul style="list-style-type: none"><li>• 保証規定についてはこちら (/Warranty)でご確認ください。</li><li>• 米軍の落下試験規格MIL-STD-810G 516.6をもとに同等の試験を実施しています。この非動作落下試験は、いかなる状況においてもこの製品が故障しないことを保証するものではありません。MIL-STD試験に関する詳細はこちら (/Support/FAQ-1045)を参照ください。</li></ul>

### システム要件

オペレーティング・システム (OS)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Microsoft Windows 7</li><li>• Microsoft Windows 8</li><li>• Microsoft Windows 10</li><li>• Mac OS X 10.7以降</li><li>• Linux Kernel 2.6.31以降</li></ul>
-----------------------	--