

# Canon

インクジェットプリンター

# NEW TR703a

## 写真も文字も美しく。 コンパクトサイズ A4スタンダードプリンター。



### 写真も文書もスマホからワイヤレスプリント。

【スマホプリント】



無料アプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」を使えばスマホの写真はもちろん文書も直接プリントできます。インターフェースが見やすくなって、さらに操作性が向上しました。

### オモテとウラをまとめてプリントできる。

【自動両面プリント】



用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。

\*インクジェット光沢郵便はがきは非対応です。

### 写真あざやか文字もくっきり。

【5色ハイブリッド】



5色インクタンクを搭載。文字ブラック（顔料）は、細かな文字にもじみにくく、くっきりと描き出します。独立インクなのでなくなったインクだけ交換できて経済的です。

### 大容量給紙だから、用紙取り換えの手間を省きます。

【2Way給紙】



A4普通紙で前面カセット250枚、後ろトレイ100枚、合わせて350枚の大容量給紙が可能。後ろトレイは、はがきや名刺などの印刷にも便利です。

| A4普通紙 プリントスピード                         |            | A4普通紙 ファーストプリントスピード                      |        | A4普通紙 インクコスト(税込)           |         |                   |          | 最大給紙可能枚数                                                      | 普通紙耐久枚数*   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------|----------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------|
| モノクロ                                   | 約 15.0 ipm | モノクロ                                     | 約 8 秒  | 大容量・モノクロ                   | 約 3.3 円 | 大容量・カラー           | 約 10.5 円 | A4 250 枚(カセット)<br>普通紙 100 枚(後トレイ)                             | 約 60,000 枚 |
| カラー                                    | 約 10.0 ipm | カラー                                      | 約 10 秒 | 標準容量・モノクロ                  | 約 3.7 円 | 標準容量・カラー          | 約 10.5 円 |                                                               |            |
|                                        |            |                                          |        | 小容量・モノクロ                   | 約 5.4 円 | 小容量・カラー           | 約 15.6 円 |                                                               |            |
| L判フチなし<br>キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド<br>プリントスピード |            | L判フチなし<br>キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド<br>インクコスト(税込) |        | Windows<br>Mac OS 対応       |         |                   |          | キャノン純正インク                                                     |            |
| 約 18 秒                                 |            | 大容量<br>約 19.1 円                          |        | 自動両面*2<br>プリント             |         | 5色<br>ハイブリッド      |          | BCI-381C/M/Y/BK/BCI-380<br>PGBK 標準容量・大容量・小容量・<br>マルチパックがあります。 |            |
|                                        |            |                                          |        | 無線LAN*3<br>IEEE802.11b/g/n |         | クラウド*4<br>リンク     |          | Canon<br>381 380<br>L300                                      |            |
|                                        |            |                                          |        | 最大A4                       |         | Hi-Speed<br>USB   |          | Canon<br>381 380<br>L300                                      |            |
|                                        |            |                                          |        | PosterArtist<br>対応         |         | 消費電力待機時<br>約 0.9w |          | Canon<br>381 380<br>L300                                      |            |

\*1 ISO24734のWord文書を用いたA4、普通紙での連続印刷での試験結果であり、キヤノン独自の試験方法による参考値で、製品の寿命および故障しないことを保証するものではありません。印刷環境や印刷の仕方によって数値は変わることがあります。  
また、オプション品の交換が必要になる場合があります。 \*2 自動両面プリントはインクジェット光沢郵便はがき非対応です。 \*3 無線LANと有線LANは、同時に使用できません。Wi-Fi接続の場合、ダイレクト接続以外は、無線LANルーターが必要です。  
\*4 「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」経由のプリントとなるため、アプリのインストールが必要です。 \*上記の「測定環境」については、キヤノンホームページ(canon.jp/bij)をご覧ください。

■TR703a基本仕様

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型番                     | TR703a                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| 商品コード                  | 3121C021                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |
| JANコード                 | 4549292198294                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| インク                    | 5色(独立インクタンク)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
| プリントヘッド                | 各色ノズル数                                                                                                                                                                                                                                                   | C/M/ 顔料BK×各1024ノズル Y/ 染料BK×各512ノズル                                                                                                                                                         |
|                        | 総ノズル数                                                                                                                                                                                                                                                    | 計4096ノズル                                                                                                                                                                                   |
| 最高解像度(横×縦)             | 4800*1×1200dpi                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |
| 使用可能用紙サイズ              | 【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒<br>はがき*2、郵便往復はがき*3、名刺*4、L判*4、KGサイズ*4、2L判*4、六切*4、スクエア(127mm)*4、スクエア(89mm)*4、<br>ユーザー定義サイズ(幅 55mm - 215.9 mm、長さ 89mm - 676mm)<br>【カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148.0mm - 215.9mm、長さ210mm - 297mm) |                                                                                                                                                                                            |
| 使用可能用紙種類               | 【後トレイ】普通紙、光沢紙*4、マット紙*4、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき、<br>郵便往復はがき*3、封筒、シール紙*4 【カセット】普通紙                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |
| トレイ印刷                  | BD/DVD/CDレーベル、ネイルシール*4                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| 自動両面プリント可能用紙*5         | 普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|                        | はがき(インクジェット郵便はがき、当社純正はがき・マット)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| プリント必要マージン*7<br>(カット紙) | 対応ソフト使用時*6                                                                                                                                                                                                                                               | はがき(インクジェット郵便はがき、当社純正はがき・マット)                                                                                                                                                              |
|                        | フチなしプリント時*8                                                                                                                                                                                                                                              | 上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4・はがき*3、名刺・レター・L判・2L判・KGサイズ・六切・スクエア(127mm)・スクエア(89mm))                                                                                                                   |
|                        | 通常時                                                                                                                                                                                                                                                      | 上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター・リーガルは左6.4mm、右6.3mm)、<br>洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、<br>左右マージン:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5.0mm)、スクエア(127mm)は上下左右6mm、スクエア(89mm)は上下左右5mm |
|                        | 自動両面プリント時                                                                                                                                                                                                                                                | 上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)                                                                                                                                   |
| 給紙方式                   | 後トレイ/カセット                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| 給紙可能枚数<br>(最大積載枚数)     | 普通紙(64g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                 | 後トレイ100枚/カセット250枚                                                                                                                                                                          |
|                        | 郵便はがき                                                                                                                                                                                                                                                    | 40枚(後トレイのみ)                                                                                                                                                                                |
| 液晶モニター                 | 2行液晶                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |
| インターフェイス               | IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB*9<br>※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |
| インク残量検知機能              | ドットカウント方式                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| 稼働音*10(A4/普通紙)         | 約50.5dB(A)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |
| 動作環境                   | 温度:5～35℃ 湿度:10～90%(ただし、結露しないこと)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |
| 消費電力*11                | プリント時:約23W 待機時:約0.9W                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |
| 電源                     | AC100V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |
| 外形寸法*12(横幅×奥行き×高さ)     | 約372×365×158(mm)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
| 質量(プリントヘッド・インクタンク含む)   | 約5.4kg                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| 主な同梱品                  | インクタンク/カートリッジ*13                                                                                                                                                                                                                                         | セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)                                                                                                                                            |
|                        | USBケーブル                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                                                          |
|                        | その他                                                                                                                                                                                                                                                      | セットアップCD-ROM*14/設置・基本操作マニュアル*15(紙)/マルチトレイ                                                                                                                                                  |

\*1 最小1/4800インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。\*2 写真を貼り付けたはがきは使用できません。\*3 一度折り曲げた往復はがきはご使用になれません。またAirPrintでのプリント時にはユーザー定義の用紙サイズでの設定が必要です。\*4 当社純正用紙のみ。\*5 インクジェット光沢郵便はがきは非対応です。\*6 対応ソフトについては、ピクサスホームページをご覧ください。\*7 用紙の後端に近い部分でスジやムラが発生場合があります。\*8 普通紙は非対応です。\*9 Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側がHi-Speed USBを標準搭載している必要があります。USB3.0搭載のパソコンとはHi-Speed USBケーブルで接続してご使用いただけます。\*10 ISO7779規格に基づいて測定した普通紙/モノクロの数値です。\*11 待機時の消費電力は、USB接続時の数値です。\*12 収納時。トレイ類/突起部を含まず。\*13 初めてプリンターをご使用になるときは、印刷可能な状態にするためにインクを満たすのでインクを消費します。このため、初回は、2回目以降に取り付けるインクタンクで印刷できる枚数よりも、少なくなる場合があります。本紙に記載している印刷コストは、プリンターの初期セットアップに使用したインクタンクではなく、2回目以降に取り付けるインクタンクを使用して算出しています。\*14 Windows用のセットアップCD-ROMのみ同梱です。Mac用のソフトウェアの提供はインターネット経由のみとなります。\*15 操作などに関する詳しい説明書は同梱しておりません。CD-ROMに収録された電子マニュアルをインストールしてご覧ください。電子マニュアルは一部インターネット経由での閲覧となるため、インターネット環境が必要です。

|        |             |             |              |            |                |             |           |             |            |
|--------|-------------|-------------|--------------|------------|----------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| OS対応一覧 | Windows® 11 | Windows® 10 | Windows® 8.1 | Windows® 7 | Windows Vista® | Windows® XP | macOS     | Mac OS X    | Chrome OS® |
|        | ●           | ●           | ●*1          | ●*2        | —              | —           | 10.12 ~*3 | 10.10.5 ~*3 | ●          |

MacからのプリントはAirPrintをご使用ください。キヤノン製のMac OS用ドライバーの提供は行っておりません。※プリンタードライバーは、Windows Server 2008 R2 SP1/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019に対応。\*1 Windows 8には非対応です。\*2 Windows 7 SP1以降に対応。\*3 AirPrintをご利用ください。キヤノン製のMac用ドライバーの提供は行っておりません。またソフトウェアの提供はインターネット経由のみとなります。\*4 Chrome OSではOS標準の印刷機能でのみ印刷可能です。キヤノン製のChrome OS用ドライバーの提供は行っておりません。※同梱ソフトウェア、各種ユーティリティソフトウェアの対応状況についてはキヤノンホームページ(canon.jp/support)をご覧ください。※OSによってご使用いただける機能が異なる場合があります。詳細は各機能の仕様にてご確認ください。※自作PC、ショップブランドパソコンでは動作しないことがあります。※全ての機能を使用するにはインターネットの接続が必要です。

最新OSの対応状況については、キヤノンホームページ(canon.jp/support)をご覧ください。

(リーフレット記載について) ●リーフレットに使用した画面および出力サンプルは、一部ハメコミ合成です。リーフレットで使用した一部の写真はイメージで、実際と異なる場合があります。●このリーフレットは、2022年1月現在のものです。改良のため、予告なく外観・仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノンビジネスインクジェットプリンターホームページ



**canon.jp/bij**



キヤノン サポートサイト Q&A・製品マニュアル・ソフトウェアダウンロード



**canon.jp/support**



キヤノンお客様相談センター

インクジェットプリンター (TRシリーズ) 受付時間(平日・土) 9:00～17:00  
**0570-01-0015** (日・祝日、12/31～1/3は休ませていただきます。)

※おかけ間違いのないようご注意ください。※上記の受付電話番号をご利用いただける方は、050-555-90015をご利用ください。  
※受付電話番号・時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

**Canon** キヤノン株式会社  
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

