

インクジェットプリンター

PIXUS TS203 仕様

PIXUS

PIXUS TS203

手軽に使えるシンプルモデル。



主な仕様

インク		4色
プリントヘッド	各色ノズル数	C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル
	総ノズル数	計1280ノズル
最高解像度 (dpi)		4800※1 (横) ×1200 (縦)
使用可能用紙サイズ		A4、レター、はがき※2、L判※3、KG※3
使用可能用紙種類		普通紙、光沢紙※3※4、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき、シール紙※3
プリント必要マージン (カット紙)	フチなし プリント時※5	上下左右：0mm (対应用紙サイズ：はがき※2・L判・KG)
	通常時	上端：3mm、下端：5mm、左右：各3.4mm (レターは左：6.4mm、右：6.3mm)
給紙方式		後トレイ
給紙可能枚数 (最大積載枚数)	普通紙	60枚
	郵便はがき	20枚
インターフェイス (PC用)		Hi-Speed USB※6
対応インクタンク		【大容量】 BC-346XL/BC-345XL 【標準容量】 BC-346/BC-345
インク残量検知機能		ドットカウント方式

稼働音※7		約45.5dB（A）
動作環境		温度：5～35℃、湿度：10～90%（ただし、結露しないこと）
消費電力	プリント時※8	約10W
	待機時	約1.2W
電源		AC100V 50／60Hz
外形寸法 （横幅×奥行き×高さ） ※トレイ類／突起部を含まず		約426×255×131（mm）
質量 （プリントヘッド、インクタンクを含む）		約2.5kg
主な付属品	インクタンク／カートリッジ ※9	BC-346／BC-345
	USBケーブル	－
	その他	セットアップCD-ROM※10／ 設置・基本操作マニュアル（紙）※11

※1 最小1/4800インチのドット（インク滴）間隔でプリントします。

※2 写真を貼り付けたはがきは使用できません。

※3 当社純正紙のみ対応。

※4 光沢紙はL判、はがき、KGサイズのみ対応。

※5 普通紙は非対応です。また、用紙の後端に近い部分でスジやムラが発生する場合があります。

※6 Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要があります。また、Hi-Speed USBインターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがUSBでも接続してご使用いただけます。

※7 ISO／JIS-SCID N2をキヤノン写真用紙・光沢 ゴールドのL判サイズにドライバーの初期設定モードでプリントした場合。

※8 プリント時：ISO／JIS-SCID N2（インクジェットプリンターで出力）をA4普通紙 初期設定モードでプリントした場合。

※9 初めてプリンターをご使用になるときは、印刷可能な状態にするためにインクを満たすのでインクを消費します。このため、初回は、2回目以降に取り付けるインクタンク／インクカートリッジで印刷できる枚数よりも、少なくなる場合があります。下記記載の印刷コストは、プリンターの初期セットアップに使用したインクタンク／インクカートリッジではなく、2回目以降に取り付けたインクタンク／インクカートリッジを使用して、算出しています。

※10 Windows用のセットアップCD-ROMのみ同梱です。Macのソフトウェアの提供はインターネット経由のみとなります。

※11 操作などに関する詳しい取扱説明書は同梱していません。CD-ROMに収録された電子マニュアルをインストールしてご覧ください。電子マニュアルは一部インターネット経由での閲覧となるため、インターネット環境が必要です。