

主な仕様

インク		4色
プリントヘッド	各色ノズル数	C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル
	総ノズル数	計1792ノズル
最高解像度（dpi）		4800※1（横）×1200（縦）
使用可能用紙サイズ	後トレイ	A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号／6号、長形封筒3号／4号、はがき※2、郵便往復はがき※3、名刺※4、スクエア（127mm×127mm）※4、六切※4、2L判※4、L判※4、KG※4
	カセット	A4、A5、B5、レター
使用可能用紙種類	後トレイ	普通紙、光沢紙※4、マット紙※4、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき、郵便往復はがき※3、封筒、シール紙※4
	カセット	普通紙
自動両面プリント可能用紙		普通紙（A4、A5、B5、レター）
プリント必要マージン（カット紙）	フチなしプリント時※5	上下左右：0mm（対応用紙サイズ：A4・はがき※2・L判・2L判・六切・KG・名刺・スクエア（127mm×127mm））
	通常時	上端：3mm、下端：5mm、左右：各3.4mm（レター・リーガルは左：6.4mm、右：6.3mm）
	自動両面プリント時	上端：5mm、下端：5mm、左右：各3.4mm（レターは左：6.4mm、右：6.3mm）
給紙方式		後トレイ／カセット
給紙可能枚数（最大積載枚数）	普通紙（後トレイ／カセット）	100枚／100枚
	郵便はがき（後トレイ）	40枚
カラー液晶モニター		2.5型TFT
インターフェイス（PC用）		IEEE 802.11n／IEEE802.11g／IEEE802.11b、Hi-Speed USB※6
対応インクタンク		【大容量】 BC-341XL／BC-340XL 【標準容量】 BC-341／BC-340
インク残量検知機能		ドットカウント方式
稼働音※7		約44.0dB（A）
動作環境		温度：5～35℃、湿度：10～90%（ただし、結露しないこと）

消費電力	コピー時※8 (USB接続時)	約14W
	待機時 (USB接続時)	約0.7W
電源		AC100V 50／60Hz
外形寸法 (横幅×奥行き×高さ) ※カセット収納時 トレイ類／ 突起部を含まず		約425×315×147 (mm)
質量 (プリントヘッド、インクタンクを含 む)		約6.5kg
主な付属品	インクタンク／ カートリッジ ※9	BC-341／BC-340
	USBケーブル	－
	その他	セットアップCD-ROM※10／ 設置・基本操作マニュアル(紙) ※11

※1 最小1/4800インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。

※2 写真を貼り付けたはがきは使用できません。

※3 一度折り曲げた郵便往復はがきはご使用になれません。またApple AirPrintでは非対応です。

※4 当社純正紙のみ対応。

※5 普通紙は非対応です。また、用紙の後端に近い部分でスジやムラが発生する場合があります。

※6 Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要があります。また、Hi-Speed USBインターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがUSB1.1でも接続してご使用いただけます。

※7 ISO/JIS-SCID No.2をキヤノン写真用紙・光沢 ゴールドのL判サイズにドライバーの初期設定モードでプリントした場合。

※8 コピー時：ISO/JIS-SCID No.2(インクジェットプリンターで出力)をA4普通紙 初期設定モードでコピーした場合。

※9 初めてプリンターをご使用になるときは、印刷可能な状態にするためにインクを満たすのでインクを消費します。このため、初回は、2回目以降に取り付けるインクタンク／インクカートリッジで印刷できる枚数よりも、少なくなる場合があります。下記記載の印刷コストは、プリンターの初期セットアップに使用したインクタンク／インクカートリッジではなく、2回目以降に取り付けたインクタンク／インクカートリッジを使用して、算出しています。

※10 Windows用のセットアップCD-ROMのみ同梱です。Macのソフトウェアの提供はインターネット経由のみとなります。

※11 操作などに関する詳しい取扱説明書は同梱していません。CD-ROMに収録された電子マニュアルをインストールしてご覧ください。電子マニュアルは一部インターネット経由での閲覧となるため、インターネット環境が必要です。