HiSAGO レーザ・コピー専用 プロフェッショナルラベルシリーズ

# ヒサゴの屋外用ラベルは 耐水 耐光 超・強・力!!

水・光・温度変化に強く、破れにくい！ −20℃〜+80℃の環境下で使用可能！

## 使用する環境に合わせて選べる4つの粘着タイプ!!

### 強粘着 しっかり貼れる！

倉庫の棚や備品の管理・表示に！

### 油面・ざらざら粗い面対応 しっかり貼れる！

物流倉庫や工場の管理・表示に！

### 結露面対応 水滴がついた面にもしっかり貼れる！

冷凍・冷蔵品や設備の表示に！

### 強粘再剥離 しっかり貼れてきれいにはがせる！

備品管理や一時的な案内表示に！

# 屋外用ラベル

プロフェッショナルラベルシリーズ

使用可能温度：−20℃〜+80℃

※貼り付ける際は、低温・高温を避けてください。

レーザ・コピー専用 半光沢ホワイトフィルム

※インクジェットプリンタではご使用できません。

## 強粘着

しっかり貼れる!

丈夫で破れにくい!屋外用ラベルのスタンダード!

▲KLP3041S

●しっかり貼れる強粘着の糊を使用しています。

■用紙サイズ：A4（210×297mm） ■厚さ：0.23mm（ラベルのみの厚さ：0.07mm）
■坪量：220g/㎡ ■素材：ホワイトPETフィルム ■出荷単位：1

| 品 番 | 品 名 | 入数(シート) | 税込価格(円) | 本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| KLP862S | 屋外用ラベル A4 ノーカット | 10 | 1,727 | 1,570 | 4902668575875 |
| KLP862 | | 100 | 13,101 | 11,910 | 4902668580596 |
| KLP700S | 屋外用ラベル A4 6面 余白あり | 10 | 1,848 | 1,680 | 4902668583979 |
| KLP701S | 屋外用ラベル A4 24面 余白あり | | | | 4902668583986 |
| KLP702S | 屋外用ラベル A4 5面 | | | | 4902668583993 |
| KLP861S | 屋外用ラベル A4 12面 | | | | 4902668583962 |
| KLP900S | 屋外用ラベル A4 30面 角丸 | | | | 4902668671454 |
| KLP3010S | 屋外用ラベル A4 24面 角丸 | | | | 4902668671461 |
| KLP3019S | 屋外用ラベル A4 丸 24面 | | | | 4902668671478 |
| KLP3020S | 屋外用ラベル A4 丸 12面 | | | | 4902668671485 |
| KLP3032S | 屋外用ラベル A4 縦3面 角丸 | | | | 4902668671492 |
| KLP3033S | 屋外用ラベル A4 4面 角丸 | | | | 4902668671508 |
| KLP3040S | 屋外用ラベル A4 正方形 12面 角丸 | | | | 4902668671515 |
| KLP3041S | 屋外用ラベル A4 18面 角丸 | | | | 4902668671522 |
| KLP3042S | 屋外用ラベル A4 正方形 40面 角丸 | | | | 4902668671539 |

## 結露面対応

水滴がついた面にもしっかり貼れる!

結露した面や水滴がついた面にも貼れる!

▲KLPC3032S

●水分に触れても接着力が落ちにくい特殊な糊を使用しています。

■用紙サイズ：A4（210×297mm） ■厚さ：0.23mm（ラベルのみの厚さ：0.08mm）
■坪量：215g/㎡ ■素材：ホワイトPETフィルム ■出荷単位：1

| 品 番 | 品 名 | 入数(シート) | 税込価格(円) | 本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| KLPC862S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 ノーカット | 10 | 2,585 | 2,350 | 4902668584143 |
| KLPC700S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 6面 余白あり | | 2,706 | 2,460 | 4902668584105 |
| KLPC701S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 24面 余白あり | | | | 4902668584112 |
| KLPC702S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 5面 | | | | 4902668584129 |
| KLPC861S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 12面 | | | | 4902668584136 |
| KLPC900S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 30面 角丸 | | | | 4902668671638 |
| KLPC3010S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 24面 角丸 | | | | 4902668671645 |
| KLPC3019S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 丸 24面 | | | | 4902668671652 |
| KLPC3020S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 丸 12面 | | | | 4902668671669 |
| KLPC3032S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 縦3面 角丸 | | | | 4902668671676 |
| KLPC3033S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 4面 角丸 | | | | 4902668671683 |
| KLPC3040S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 正方形 12面 角丸 | | | | 4902668671690 |
| KLPC3041S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 18面 角丸 | | | | 4902668671706 |
| KLPC3042S | 屋外用ラベル 結露面対応 A4 正方形 40面 角丸 | | | | 4902668671713 |

## 油面ざらざら粗い面対応

しっかり貼れる!

油のついた面にもコンクリート面にも貼れる!

▲KLPAB3032S

●油のついた面やざらざらした面にも貼れる特殊な糊を使用しています。

■用紙サイズ：A4（210×297mm）／A3（297×420mm） ■厚さ：0.23mm（ラベルのみの厚さ：0.08mm）
■坪量：216g/㎡ ■素材：ホワイトPETフィルム ■出荷単位：1

| 品 番 | 品 名 | 入数(シート) | 税込価格(円) | 本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| KLPAB862S | 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 A4 ノーカット | 10 | 2,585 | 2,350 | 4902668673748 |
| KLPAB700S | 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 A4 6面 余白あり | | 2,706 | 2,460 | 4902668673700 |
| KLPAB701S | 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 A4 24面 余白あり | | | | 4902668673717 |
| KLPAB702S | 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 A4 5面 | | | | 4902668673724 |
| KLPAB861S | 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 A4 12面 | | | | 4902668673731 |
| KLPAB900S | 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 A4 30面 角丸 | | | | 4902668671546 |
| KLPAB3010S | 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 A4 24面 角丸 | | | | 4902668671553 |
| KLPAB3019S | 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 A4 丸 24面 | | | | 4902668671560 |
| KLPAB3020S | 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 A4 丸 12面 | | | | 4902668671577 |
| KLPAB3032S | 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 A4 縦3面 角丸 | | | | 4902668671584 |
| KLPAB3033S | 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 A4 4面 角丸 | | | | 4902668671591 |
| KLPAB3040S | 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 A4 正方形 12面 角丸 | | | | 4902668671607 |
| KLPAB3041S | 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 A4 18面 角丸 | | | | 4902668671614 |
| KLPAB3042S | 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 A4 正方形 40面 角丸 | | | | 4902668671621 |
| KLPAB862A3 | 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 A3 ノーカット | 5+1 | | | 4902668673755 |

## 強粘再剥離

しっかり貼れてきれいにはがせる!

しっかり貼れるのに、はがすときはキレイ!

▲KLPH3040S

●強粘着なのに再剥離。糊残りなくはがせます。

■用紙サイズ：A4（210×297mm） ■厚さ：0.23mm（ラベルのみの厚さ：0.08mm）
■坪量：210g/㎡ ■素材：ホワイトPETフィルム ■出荷単位：1

| 品 番 | 品 名 | 入数(シート) | 税込価格(円) | 本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| KLPH862S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 ノーカット | 10 | 2,585 | 2,350 | 4902668584198 |
| KLPH700S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 6面 余白あり | | 2,706 | 2,460 | 4902668584150 |
| KLPH701S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 24面 余白あり | | | | 4902668584167 |
| KLPH702S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 5面 | | | | 4902668584174 |
| KLPH861S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 12面 | | | | 4902668584181 |
| KLPH900S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 30面 角丸 | | | | 4902668671720 |
| KLPH3010S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 24面 角丸 | | | | 4902668671737 |
| KLPH3019S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 丸 24面 | | | | 4902668671744 |
| KLPH3020S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 丸 12面 | | | | 4902668671751 |
| KLPH3032S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 縦3面 角丸 | | | | 4902668671768 |
| KLPH3033S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 4面 角丸 | | | | 4902668671775 |
| KLPH3040S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 正方形 12面 角丸 | | | | 4902668671782 |
| KLPH3041S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 18面 角丸 | | | | 4902668671799 |
| KLPH3042S | 屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 正方形 40面 角丸 | | | | 4902668671805 |

# 用途で選べるラベルサイズ!

商品の詳細はこちら!

## 面付図一覧

単位:mm

### 好きな形にカットして使えます!




ラベルサイズ 210×297mm
〈KLP862(S)〉




ラベルサイズ 206×293mm
〈KLP862(S)以外〉

### 案内表示に!




ラベルサイズ 60×280mm




ラベルサイズ 94×138mm

### サインプレートに!




ラベルサイズ 150×50mm

### 注意喚起マークに!




ラベルサイズ 92×92mm

### 備品管理・POP・商品ラベルに!




ラベルサイズ 83.8×42.3mm




ラベルサイズ 64×33.9mm




ラベルサイズ 直径60mm




ラベルサイズ 直径40mm

### 棚用ラベルに!




ラベルサイズ 80×30mm




ラベルサイズ 83.8×21.2mm

### バーコードに!




ラベルサイズ 53.3×25.4mm

### QRコードに!




ラベルサイズ 60×60mm




ラベルサイズ 30×30mm

### ポスターに便利なビッグサイズ!




**油面・粗い面対応**は A3サイズもあります!

ラベルサイズ
293×416mm
〈KLPAB862A3〉

PETボトル再利用品

eco friendly ヒサゴが考える地球にやさしい商品です。

※油面・粗い面対応、結露面対応、強粘再剥離ラベルは製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しておりますが、デザインの作成はA4・A3定型サイズで行ってください。

## ラベル作成が簡単にできます!

ヒサゴ工房® Windows対応! 無料! 初心者でもカンタン! https://www.hisago.co.jp/hisago-kobo/

クラウド版テンプレートもございます ニューテンプレート 無料! インストール不要! スマホでも編集可能! https://www.hisago.co.jp/service/new_template/

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。※記載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
※eco friendly、ヒサゴ工房は、ヒサゴ株式会社の登録商標です。
※「プロフェッショナルラベル」は、ヒサゴ株式会社の商標です(商標登録出願中)。
※「テンプレートBANK」は登録商標です。※「ラベルマイティ」は、株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※掲載事項は改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。※使用例写真・イラストはイメージです。

ヒサゴ工房® ホームページよりヒサゴ用紙印刷ソフト「ヒサゴ工房」を無料ダウンロードできます。 https://www.hisago.co.jp/hisago-kobo/

テンプレートBANK® www.templatebank.com/ ヒサゴ対応テンプレートはこちらから https://www.hisago.co.jp/service/new_template/

JUST SYSTEMS Label Mighty ラベルマイティシリーズ対応 label-fun.com ラベルマイティ(バージョン)により用紙情報ファイルのダウンロードが必要です。

HISAGO

代理店様・販売店様専用窓口 ヒサゴコールセンター
TEL 052-936-7801 FAX 052-936-1398

お客様専用窓口 ヒサゴインフォメーションセンター
TEL 052-936-1631 FAX 052-936-1396

ヒサゴホームページ https://www.hisago.co.jp/

ご注文は・・・