

探知器



品名

デジタルセンサー120

製品概要・特徴

- 金属・電線・間柱探知可能なマルチ探知機。
- 面倒な校正作業が不要な自動校正機能付。
- ディスプレイに探知した部材を表示。探知結果が一目瞭然。
- 本体グリップ部には滑りにくいエラストマーゴム採用。
- 表示：ディスプレイ、LEDライトリング、ブザー音。
- 大型ディスプレイ（バックライト付）。
- 素材（間柱・金属・検電）別探知モードボタン付。
- 中心位置探知機能付。
- シグナル音ON/OFF機能付。
- 自動電源オフ：約5分後。
- 使用温度範囲：-10℃～+50℃。
- 保管温度範囲：-20℃～+70℃。
- 防塵・防滴：IP54
- 電源：9Vアルカリ乾電池×1個。

品 番		DS-120
最大探知深さ	探知物	帯磁金属
		120mm
		非帯磁金属
		80mm
		電線(110V～230V・通電時)
		50mm
		間柱(木材・パイプ)
		38mm
壁 材(※)	石膏ボード、ベニヤ、モルタル、ALC板、コンクリート	

(※)下線の壁材は金属探知モードの場合となります。

※探知深さは対象物の材質および大きさ、探知面の材質により異なります。
 ※通電していない電線は金属モードで探知が可能です。
 ※探知環境によっては正確な探知ができない可能性があります。
 ※壁材(モルタル)に金属が含まれていると正確に探知できません。



※金属サイディング材は不可

* バックライト(DS-120のみ)



・収納ケース付
(DS-120のみ)



LEDライトリング付マーキングホール

3色のLEDと音で壁裏を探知!

- 赤：対象物があります
- 黄：対象物が近くにありますが
- 緑：対象物がありません

標準付属品

- 収納ケース。
- ストラップ。
- 9Vアルカリ乾電池×1個（モニター用）。
- 取扱説明書。

仕様

品名	品番	本体寸法	重さ	EA品番
デジタルセンサー120	DS-120	200×86×32mm	270g	EA760A-23A