

# 「テプラ」 PRO SR-R680

# EA761DH-2D

オフィスのラベル作りはこれ1台！  
ムダな余白を削減し、効率的なラベル作りをサポート

品番	SR-R680
本体色	ホワイト
対応テープ幅	4~24mm



「テプラ」 PRO テープカートリッジ

「テプラ」 PRO オプション

中国語・韓国語ラベルもOK  
「外国語ラベル工房」対応



品番	SR-R680	デザインフォーム	131種	
		ビジネスフォーム	9種	
本体色	ホワイト	印刷履歴	10件	
寸法	約193 (W) ×238 (D) ×66 (H) mm	コピー&貼り付け	○	
質量	約990g (電池・テープ除く)	連続印刷 (「ぞく <sup>2</sup> 」)	100枚まで (自動的に個別カット)	
入力方式	JIS配列キーボード式 (かなめくり方式対応)	拡大印刷 (「でか <sup>2</sup> 」)	2~6倍 (部分印刷可能)	
表示	8文字×4行 バックライト付き液晶	文字サイズ	7段階	
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	内蔵書体	漢字	8書体
ヘッド構成	サーマルヘッド (180dpi・128dot)		かな	12書体
高速印刷	○		英数	14書体
最大印刷可能幅	18.1mm (24mm幅テープ使用時)	外枠	132種	
「みえ <sup>2</sup> 」機能	2段切替え	表組み	4種	
ダイレクトキー	縦・横/書体/文字サイズ/外枠	地紋	既製地紋7種	
ホームキー	-	装飾	飾り字/15種、伸・縮/5種 囲み・網/8種	

ラベル幅	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24mm  ※ カットラベル、点字テープカートリッジ除く	余白	7段階
漢字変換方式	ATOK（学習機能付き連文節変換および予測入力）	文字間隔	4段階 英数字プロポーション方式
熟語数	約137,000語（追加可能）	割付け	4種
内蔵文字数※1	8,194文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等	定長印刷	1.4～50cm
文章メモリー	約175文字	定型外国語	-
内蔵ファイル	約5,000文字/最大99ファイル	バーコード 二次元コード	7規格（QRコード含む）
あて名登録	約5,000文字/最大99件	カッター	ハーフカット機能付きオートカッター
名前登録	約1,120文字/最大40件	トリマー	オートトリマー（9～24mm幅テープに対応）
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ	電源	ACアダプタ 単3形アルカリ乾電池×6本（別売） 単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）
外字登録	4文字		
印刷行数	1～8行	パソコン接続	USB接続（USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ（別売））
フォント	ビットマップフォント	同梱品	ACアダプタ（AC1116J）、 試用PROテープ

※1 印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。

※2 機種によっては、24mm幅テープと18mm幅テープ、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。

※3 内蔵ファイル・あて名登録・名前登録は登録エリアを共用しています。登録文字数によっては、最大件数を登録できないことがあります。

※4 貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせを行ってください。

※5 作成できるバーコードの規格はこちら（2019年5月31日公開予定）よりご確認ください。

※ 指定以外の電源を使用したことによる故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

※ 漢字の登録確認につきましては弊社ホームページのダウンロードより各機種の**取扱説明書**にて確認ができます。  
ご不明な点はお客様相談室へお問い合わせください。

※ PCラベルソフト、およびPCラベルソフト取扱説明書は同梱されておりません。ダウンロードはこちら（2019年5月31日公開予定）

## 対応オプション/別売品一覧表

テープカートリッジ	PROテープカートリッジ  ※ カットラベル、点字テープカートリッジ除く	ACアダプタ	本体に付属（AC1116J）
システムバッグ	SR8B	システムトランク	SR9BTA
システムケース	SR9H	キャリングバッグ	SR9B
トリマー	本体に付属	ハーフカッター	本体に付属
ヘッド・クリーニングテープ	SR24C		

## ラベルソフト動作環境

---

### Windows用PCラベルソフト「SPC10」

---

#### 動作環境

対応OS	日本語Windows 10/8.1/8/7 (32ビット版、64ビット版に対応)  ※ 各OSの推奨環境以上でお使いください。 ※ Windowsアップグレードしたパソコンでは、正しく動作しないことがあります。 ※ Enterpriseエディションは動作保証外。
対応PC	PC/AT互換機 対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ
ハードディスク占有容量	約300MB
ディスプレイ	解像度1024×768 (XGA) /High Color以上
インターフェイス	USB接続

「デブラ」PRO PCラベルソフト ダウンロードは[こちらから](#) (SR-R680へは2019年5月31日対応予定)

[ダウンロードトップへ](#)

### Mac OS 用シンプルラベルソフト「SMA3」

---

#### 動作環境

対応OS	Mac OS X (各OSの推奨環境以上でお使い下さい)  ※ Mac OS X 10.9については制限付き対応 文字の印字サイズが若干小さくなる (OS側の仕様によるもの)
対応Mac	Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ハードディスク占有容量	約200MB
ディスプレイ	解像度1024×768 (XGA)
インターフェイス	USB接続

Mac OS用シンプルラベルソフト「SMA3」ダウンロードは[こちらから](#) (SR-R680へは2019年5月31日対応予定)