

「テプラ」PRO SR750

優れた機能をかしく使う、
“ハイスペックモデル”という選択。

ラベルライター「テプラ」PRO SR750



中国語・韓国語ラベルもOK
「外国語ラベル工房」対応

特長

「予測入力機能」付きATOK搭載

使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。カタカナ読みを正しいスペルに変換する「カタカナ語英語変換」や、「記号変換」「絵文字変換」機能を搭載。

また「2桁数字」についても、数字入力+変換キーで簡単に変換できるようになりました。

※「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。



クラス初、36mm幅テープに対応

店舗のディスプレイや公共表示など、大きなラベルも手軽に印刷可能です。



バックライト付き大型液晶

15文字×5行の入力情報が画面上で確認できる大型液晶画面に加えて、文字がくっきり見やすいバックライトを搭載。ラベルの仕上がりがイメージしやすくなりました。



※ 液晶部分は合成です。

ビジネスシーンに最適な機能が更に充実

■「フラッグ」フォーム機能

光ケーブルへの張付けなどに便利なフォームを用意。使用シーンに合わせて縦、横、縦横、3種類のフォームから選べます。

■「定ピッチ」フォーム機能

長さをそろえた複数のラベルを印刷する場合に便利です。

充実の記号や絵文字

注意表示や案内表示の他、「環境絵文字」「建設絵文字」も搭載しています。



使用頻度が高い編集機能はワンタッチ

「書体」「文字サイズ」「縦・横」が押し度により切り替わるワンタッチキー。シフト押しで逆回りにも対応。

※ 但し、段落・行・文字単位で指定する場合や、かな・英数専用書体を指定する場合はワンタッチではありません。

「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載

出力したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載。「ハーフカット機能」はラベルの印刷面にスリットを入れることで、裏紙をはがしやすくし、大量印刷時に力を発揮します。

- ※ 「オートカッター」はアイロン・耐熱ラベル・マグネットテープには対応していません。
- ※ 「ハーフカット機能」は熱収縮チューブ・アイロン・上質紙・ケーブル表示・耐熱ラベル、マグネット・アイロン転写・転写テープ、白ラベルロングには対応していません。

充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応

エネルーブや充電式エボルタなど、公称電圧が低い充電式ニッケル水素電池にも対応しています。

- ※ 「テブラ」本体で充電することはできません。
- ※ エネルーブは三洋電機株式会社の登録商標です。エボルタはパナソニック株式会社の登録商標です。

外枠・表組みバリエーション

ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。内蔵記号を用いてオリジナル外枠を作成できる「記号外枠」も搭載しています。



Windows、Macに対応！PC接続でさらに便利にラベル作成。

Windows専用の「PCラベルシステム SPC9」と「シンプルラベルソフト SPC3」、MacOS専用の「シンプルラベルソフト SMA3」を付属。

趣向を凝らしたレイアウトやExcel・CSV形式のデータを取り込んだラベルが制作可能な「SPC9」と、テキスト入力するだけのシンプルな操作で簡単にラベルが作成できる「SPC3」「SMA3」。用途にあわせて選べます。

※ ケーブルは同梱されていません。市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)をご用意ください。

※ USBハブは使用しないでください。



Win&Mac対応

機能

搭載書体

使いやすさをアップする機能

オートリマ
9~36mm

ハーフ
カット

みえ²&
プレビュー

連続印刷
オートカット

2WAY
電源

オート
カッター

定 長

印刷履歴
5件

あて名
登録

簡単操作のラベル作成機能

多行組み
2~13行

らく²
つめ²

特殊フォーム
8種

おまかせ
フォーマット

内蔵ファイル
約10,000文字

連番
アルファベット

ラベルの表現力が広がる機能

フォント
アウトライン

のび²

記号&絵文字
1,238件

地紋
15種

合 成

文字サイズ
13段階

でか²

外字
10文字

表組10組
外枠89種

バーコード
8規格

※QRコード含む

搭載書体

和文(漢字)書体

美

明朝体

美

太型明朝体

美

ゴシック体

美

太型ゴシック体

美

波ゴ体

かな書体

あいう

明朝体

あいう

太型明朝体

あいう

ゴシック体

あいう

太型ゴシック体

あいう

えれん体

あいう

太型えれん体

あいう

波ゴ体

あいう

ハッピー体

あいう

太型ハッピー体

英数書体

ABC

明朝体

ABC

太型明朝体

ABC

ゴシック体

ABC

太型ゴシック体

ABC

波ゴ体

ABC

HV体

ABC

太型HV体

ABC

BR体

ABC

太型BR体

ABC

PL体

ABC

太型PL体

ABC

ST体

ABC

太型ST体

スペック・価格

品番	SR750	デザインフォーム	-	
本体価格		特殊フォーム	8種(ビジネスフォーム)	
本体色	シルバー	印刷履歴	5件	
寸法	約204(W)×220(D)×85(H)mm	コピー&貼り付け	○	
質量	約1,160g (乾電池・テープ除く)	連続印刷(「ぞく ² 」)	100枚まで(自動的に個別カット)	
入力方式	JIS配列キーボード式	拡大印刷(「でか ² 」)	2〜4倍(部分印刷可能)	
表示	15文字×5行 バックライト付き液晶	文字サイズ	13段階	
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	内蔵書体	漢字	5書体
ヘッド構成	サーマルヘッド (360dpi・384dot)		かな	9書体
最大印刷可能幅	27.1mm(36mm幅テープ使用時)		英数	13書体
「みえ ² 」機能	3段切替え	外枠	89種(記号外枠含む)	
ダイレクトキー	縦横・書体・文字サイズ	表組み	10種	
ホームキー	○	地紋	15種(文字地紋、創作地紋含む)	
ラベル幅	P-TAPE規格 4・6・9・12・18・24・36mm	装飾	飾り字／19種、伸・縮／5種 囲み・網／8種	
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換 および予測入力)	余白	6段階	
熟語数	約129,000語(追加可能)	文字間隔	4段階 英数字プロポーション方式	
内蔵文字数	7,897文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／3,890文字 かな・英数字・記号等	割付け	4種	

文章メモリー	約500文字	定長印刷	1～95cm
内蔵ファイル	約10,000文字／最大100ファイル	バーコード 二次元コード	8規格(JAN-8、JAN-13、ITF、 NW-7、UPC-A、UPC-E、 CODE39、QRコード)
あて名登録	約10,000文字／最大100件	定形外外国語	-
名前登録	約1,120文字／最大40件	カッター	ハーフカット機能付きオートカッター
ファイルの バックアップ	フラッシュメモリ	トリマー	オートトリマー(9～36mm幅テープに対応)
外字登録	10文字	電源	ACアダプタ 単3形アルカリ乾電池×6本 (別売) 単3形ニッケル水素電池×6本 (別売)
印刷行数	1～13行	パソコン接続	USB接続
フォント	アウトラインフォント	同梱品	ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト 転写スティック

対応オプション/別売品一覧表

テープカートリッジ	PROテープカートリッジ	ACアダプタ	本体に付属(AS1527J)
システムバッグ	SR8B	システムトランク	SR9BTN
システムケース	SR9H	トリマー	本体に付属
ハーフカッター	本体に付属	ヘッド・クリーニングテープ/キット	SR36C/RC15

■ ラベルソフト動作環境

Windows用PCラベルソフト「SPC10」

動作環境

対応OS	Windows8／7／Vista／XP（日本語版） （32ビット版、64ビット版に対応） ※各OSの推奨環境以上でお使いください ※Windowsアップグレードしたパソコンでは、正しく動作しないことがあります。 ※Windows Vista Enterpriseは動作対象外です
対応PC	PC／AT互換機 対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ
ハードディスク占有容量	約300MB
ドライブ	CD-ROMドライブ
ディスプレイ	解像度800×600（SVGA）/High Color以上
インターフェイス	USB接続

Mac OS 用シンプルラベルソフト「SMA3」

動作環境

対応OS	Mac OS X 10.8／10.7／10.6 （各OSの推奨環境以上でお使い下さい）
対応Mac	Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ハードディスク占有容量	約200MB
ディスプレイ	解像度1024×768（XGA）
インターフェイス	USB接続