

EA761DP-2A テブラ



○バックライト付大型液晶



15文字×5行の入力情報が画面上で確認できる大型液晶画面に加えて、文字がクッキリ見やすいバックライトを搭載。ラベルの仕上がりがイメージし易くなりました。

○36mm幅テープに対応



店舗のディスプレイや公共表示など、大きなラベルも手軽に印刷可能です。

○充実の記号や絵文字



注意表示や案内表示の他、「環境絵文字」「建設絵文字」も搭載しています。

○ハーフカット機能付きオートカッター搭載

印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」と、ラベルの裏紙だけを残してカットし、裏紙をはがしやすくする「ハーフカット機能」を搭載しています。

○充電式ニッケル電池対応

エネループや、充電式エボルタなど、公称電圧の低い充電式ニッケル電池にも対応しています。

■主な仕様

印刷可能ラベル幅	P-TAPE規格 4・6・9・12・18・24・36mm
入力方式	JIS配列キーボード式
表示	15文字×5行 バックライト付液晶
印刷方式	熱転写PRO印刷方式
文章メモリ	約500文字
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
熟語数	約129,000語(追加可能)
内蔵文字数	7,897文字
フォント	アウトライン・フォント
書体	漢字/5書体 かな/9書体 英数/13書体
文字サイズ	13段階
装飾	飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
表組	10種
地紋印刷	15種(文字地紋、創作地紋含む)
内蔵ファイル	約10000文字/最大100ファイル
ファイルバックアップ	フラッシュメモリ内蔵
宛名機能	約10000文字/最大100件
名前機能	約1,120文字/最大40件
外字登録	10文字
バーコード印刷	8規格(QRコード含む)
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー	オートトリマー
電源	付属ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売)、ニッケル水素電池×6本(別売)
寸法	約204(W)×220(D)×85(H)mm
重量	1160g(乾電池・テープ除く)
付属品	試用PROテープ、 ACアダプタ、 ラベルソフト、 転写スティック

対応テープ

EA761DK-41～365

EA761DN-51～57