

# KL-G2

## 製品仕様 EA761DT-19A

型番	KL-G2	
メーカー希望小売価格	オープン価格	
キー配列	JIS	
液晶	メイン液晶 サイズ	128×64ドット
	メイン液晶 表示文字数	8桁×4行 <sup>※1</sup>
	メイン液晶 バックライト	●
	手書きパネル サイズ	—
使用 テープ幅 (ミリ)	3.5ミリ	●
	6ミリ	●
	9ミリ	●
	12ミリ	●
	18ミリ	●
	24ミリ	●
	36ミリ	—

	46ミリ	—
印字密度 (dpi) ※2		200×200
最大印刷幅 (使用テープ幅)		16ミリ (18ミリ幅) (24ミリ幅)
最大印字行数 (使用テープ幅)		8行 (18ミリ幅) (24ミリ幅)
書体 ※14	明朝体	●
	角ゴシック体	●
	丸ゴシック体	●
	毛筆楷書体	—
	宋体	—
	手書き	かな/英数
	ボンジュール	かな/英数
	メロディ	かな/英数
	パレット	かな/英数
	プロデュース	かな/英数
	ステンシル	英数
	ポップ	英数
	ボード スクリプト	英数
		—

	ペンスクリプト	
	ブラックレター	英数
	センチュリーイタリック	—
	スクエア	英数
	ライトポップ	英数
	ブーケ	英数
文字体	標準	●
	太字	●
	立体	●
	白抜	●
	影付	●
	斜め文字	●
内蔵文字種 <sup>※3</sup>		8,591
JIS第一水準漢字		2,965
JIS第二水準漢字		3,390
半角文字 <sup>※4</sup>		—
テープカット		ーフカット機能つき オートカッター
縦横同時印刷		●

拡大印刷 <sup>※13</sup>	●
コピー&ペースト	●
絵文字・記号 <sup>※5</sup>	1,543
フレーム付き印刷（種類） <sup>※6</sup>	65
プリセットタイトル	●
フォーマット数（種類） <sup>※7</sup>	96
デザインロゴ（種類）	120 <sup>※8</sup>
タイムスタンプ&スパン	●
連続印刷	●
連番印刷	●
バーコード印刷	●
QRコード印刷	●
テープ長さダイレクト設定	●
余白設定	●
手書きラベル	—
インデックスラベル	●
外字登録	4文字
日本語入力システム「ATOK」	●
漢字熟語数（内蔵辞書数）	約257,000 <sup>※9</sup>

最大登録宛名件数	—	
最大登録文字数	約2,000	
1データ最大入力文字数	255	
マグネットテープ対応	●	
パソコンリンク	●	
動作用電源 (電池動作時間) ※10	付属ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/ 充電式ニッケル水素電池×8本 (約2巻分) ※12	
大きさ (幅×奥行×高さ) ミリ ※11	202×212×67.5	
質量 (電池を除く)	約850g	
付属品	ACアダプター	●
	電源コード	●
	電池	—
	テープカートリッジ	18ミリ幅1本
	その他	専用収納ケース

※1 フリーラベル入力時 (情報表示1行を含む)。

※2 dpi(dot per inch) : 1インチ (約25.4mm) あたりのドット数。

※3 半角文字、1/4角文字含む。

※4 ひらがな・カタカナと、英数字・記号の一部についての半角指定。

※5 ギリシャ文字・ロシア文字を内蔵している機種はその数を含む。

※6 フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています。

※7 フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む。

※8 専用Webサイトにあるデザインロゴとフォルダ単位で入れ替え可能です。

※9 追加可能。

※10 標準印刷条件で印刷した場合。

※11 高さは足を含んだサイズです。

※12 本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop (エネループ) /充電式EVOLTA (エボルタ) です。

※13 対応するテープ幅は機種ごとに異なります。詳しくは商品に同梱されている取扱説明書をご覧ください。

※14 テープ幅や入力行数により書体が反映できない場合があります。