NAME LAND BiZ

オフィスに
効率と快適を

KL-V460

幅広ラベル&高速印刷
大画面搭載のハイエンドモデル

オープン価格　JANコード：4971850 489856

対応テープ種類	NAME LAND Tape
対応テープ幅	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 46 mm
最大印刷幅	46 mm［46 mm幅テープ使用時、拡大印刷時］
内蔵書体	漢字 8 / かな 8 / 英数 20

幅広ファイルの整理に

46mm幅テープに対応。幅広ファイルにもバランスよくラベルが貼れます。高い視認性で書類の検索効率もアップ。

最大10行印刷が可能

46mm幅テープを生かして、最大10行の文字を印刷可能。内容物一覧や分別表などをリストにして貼っておくことができます。

※24/36/46mm幅テープに対応。

液晶表示 15桁 × 5行 / バックライト付き液晶 / 印刷プレビュー / ハーフカット機能付きオートカッター / 入力方式 キーボード / PC / キー配列 JIS / キー入力 ローマ字 / かな / 変換 ATOK / 印字速度 2倍※1 / 縦横同時印刷 / 連番印刷 / 連続印刷 / テープ長さダイレクト設定 / コピー / ペースト / タイムスタンプ / タイムスパン / 絵文字・記号 1,515種類 / フレーム 65種類 / フォーマット 123種類 / デザインロゴ 120種類 / バーコード / QRコード印刷 / 拡大印刷 / デザインラベル※2（ダウンロードコンテンツ） / パソコンリンク / ACアダプター

※1 当社製品KL-T50/M7との比較。印刷条件により異なります。 ※2 ラベル印刷ソフト［LABEL DESIGN MAKER］使用時。PC版のみ対応。

KL-G2

ATOK搭載で快適文字入力
印刷も入力も速いスマートモデル

オープン価格　JANコード：4971850 489290

対応テープ種類	NAME LAND Tape
対応テープ幅	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
最大印刷幅	16 mm［18 / 24 mm幅テープ使用時］
内蔵書体	漢字 3 / かな 8 / 英数 15

ビジネスに役立つラベルを効率的に作れる

快適に文字が入力できるATOKや、2倍速での印字に対応。業務をサポートする様々なラベルを効率よく作成できます。

片付けや持ち運びに便利な収納ケース付き

本体やACアダプター、テープなどのオプションをひとまとめにできる収納ケースが付いています。

液晶表示 8桁 × 4行 / バックライト付き液晶 / 印刷プレビュー / ハーフカット機能付きオートカッター / 入力方式 キーボード / PC / キー配列 JIS / キー入力 ローマ字 / かな / 変換 ATOK / 印字速度 2倍※1 / 縦横同時印刷 / 連番印刷 / 連続印刷 / テープ長さダイレクト設定 / コピー / ペースト / タイムスタンプ / タイムスパン / 絵文字・記号 1,543種類 / フレーム 65種類 / フォーマット 96種類 / デザインロゴ 120種類 / バーコード / QRコード印刷 / 拡大印刷 / デザインラベル※2（ダウンロードコンテンツ） / パソコンリンク / ACアダプター / 電池

※1 当社製品KL-T50/M7との比較。印刷条件により異なります。 ※2 ラベル印刷ソフト［LABEL DESIGN MAKER］使用時。PC版のみ対応。