

製品仕様

型番	KL-E300
対応テープ幅	
3.5mm	●
6mm	●
9mm	●
12mm	●
18mm	●
24mm	●
36mm	—
46mm	—
印字密度 (dpi) <small>※1</small>	200×200
印字速度	約20mm/秒 (3.5mm～18mm幅テープ使用時) 約10mm/秒 (24mm幅テープ使用時) 約5mm/秒 (マグネットテープ使用時)
最大印刷幅 (使用テープ幅)	18mm (24mm幅) <small>※2</small>

テープカット	ハーフカット機能つきオートカッター
マグネットテープ対応	● ^{※3}
パソコンリンク	●
動作用電源	付属ACアダプター
大きさ（幅×奥行×高さ）ミリ ^{※4}	131.7×136×61
質量（電池を除く）	約495g
付属品	ACアダプター
	電源コード
テープカートリッジ	18mm幅1本
その他	専用USBケーブル

※1 dpi (dot per inch) : 1インチ (約25.4mm)あたりのドット数。

※2 マグネットテープの最大印刷幅は16mmです。

※3 スマートフォンアプリでは対応していません。

※4 高さは足を含んだサイズです。

LABEL DESIGN MAKER 動作環境

LABEL DESIGN MAKER for PC

OS	Microsoft® Windows® 10 (64/32bit) ／ Windows® 8.1 (64/32bit) ／ Windows® 7 SP1 (64/32bit) 日本語版	macOS® High Sierra (10.13)／ macOS® Sierra (10.12)／ Mac® OS X® El Capitan (10.11)／ Mac® OS X® Yosemite (10.10)
パソコン	下記の条件を満たすPC／AT互換機 <ul style="list-style-type: none">上記OSプリインストールモデルお使いのOSが推奨するCPUUSBポート標準装備または無線LAN IEEE 802.11b/g/n 対応	上記OSプリインストールモデル <ul style="list-style-type: none">USBポート標準装備または無線LAN IEEE 802.11b/g/n 対応
メモリ	2GB以上	お使いのOSが推奨するメモリ
ハードディスク	1GB以上の空きが必要	
ポインティングデバイス	上記OSで使用可能なマウス、または準ずるもの	

- ※ サンプルを検索するなど一部機能にインターネット接続環境が必要です。
- ※ スマートフォンやタブレット用のWindows®には対応しておりません。
- ※ その他、上記OSが推奨する環境に準拠します。
- ※ 機器の構成によっては、正常に動作しない場合があります。
- ※ アップグレード等、プリインストールから変更されたOSでの動作は保証しません。

LABEL DESIGN MAKER for スマートフォン

OS	Android™ 4.4以上	iOS® 9.0以上
----	----------------	------------

- ※ Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- ※ Mac、Mac OS、OS Xは、Apple Inc.の米国及び各国での登録商標です。
- ※ Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ※ iOSは米国シスコの商標もしくは登録商標です。
- ※ その他の記載されている各会社名及び商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。