

ラベルづくりをデスクで完結！ 赤&黒の2色プリンタ誕生！

EA761EC-1A



「赤」が加わって、多彩なラベル表現を手に入れた！

赤と黒を同時にプリント！ 注意喚起、強調など、インパクトのあるデザインを実現。

 <b>ショートケーキ</b> strawberry sponge cake 季節のフルーツを使った ショートケーキです！ <b>350円</b> (税込) アレルギー特定原材料  小麦 乳 卵 バナナ <small>このアレルギーシフトプログラムは、札幌医科大学の協力により、札幌市で作成しました。</small>	<b>sale</b> 本体価格(税込) <b>3000円</b> 値下価格(税込) <b>2400円</b>	<b>FRAGILE</b> HANDLE WITH CARE <b>壊れ物注意</b>										
 <b>禁煙</b> NO SMOKING	<table border="1"><tr><td>納入年月日</td><td>平成29年12月5日</td></tr><tr><td>品番</td><td>IL90075</td></tr><tr><td>商品名</td><td>ELP-60N2</td></tr><tr><td>ロットNO.</td><td>個数</td></tr><tr><td>EX200005A1</td><td>5</td></tr></table> <p>松橋商事株式会社</p>  	納入年月日	平成29年12月5日	品番	IL90075	商品名	ELP-60N2	ロットNO.	個数	EX200005A1	5	<b>親展</b> 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 マックスビル マックス株式会社 東京支店 <b>箱崎 太郎 様</b>
納入年月日	平成29年12月5日											
品番	IL90075											
商品名	ELP-60N2											
ロットNO.	個数											
EX200005A1	5											

※ELP-L6200NR-51 が必要です。 ※掲載のラベルは一例です。 ※ラベルはイメージです。

必要な枚数を1列にプリント。1枚毎に独立、だからはがしやすい。

## 用途に合わせて！ 便利なオートカット

1枚毎、指定枚数、最後のみと切り分ける、高耐久オートカッター。

## ワンタッチ交換！ ラベルカセット

カンタン装着、取り外し！  
セットしたら用紙サイズを  
自動認識。



# 専用ラベル作成ソフト P-Touch Editor で

## らくらくレイアウト！

パソコンで自由自在にラベルを編集。初心者でも欲しいラベルが簡単につくれます。

## さまざまなバーコードを高解像度で作成可能！

JAN13・CODE39等の1次元バーコードやQRコード等の2次元コード、郵便バーコード等 23の規格に対応。



※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

## テンプレート、シンボルマークを豊富に搭載！

9のカテゴリに67のテンプレートを搭載し、簡単にレイアウトを作成できます。

## 顧客・商品リスト等とのデータリンクを実現！

ExcelやAccess等で作成した既存リストとデータリンクすることでラベルに反映できます。また既存機種で作成したレイアウトや専用ラベルもそのまま使えます。

## 宛名ラベルは毎分132枚！高速印刷

最高印刷速度148mm/秒！ストレスなくラベルをプリント。

※ELP-L6242N-16の標準印刷で実測

## ムダなく剥離しやすい！ダイカットラベル

## 専用ラベルサイズ

### ■実寸サンプル



商品名	マックス 感熱ラベルプリンタ ELP-60N2	
プリント部	印字方式	ダイレクトサーマル方式
	印字密度	300dpi
	印字速度	最大148mm/sec (印字内容によって多段階変速)
	最大印字幅	59mm(62mm幅テープ使用時)
最小印字長さ	12.7mm(無定長ラベル使用時)	
カッター	オートカッター	
ボタン	ON/OFFボタン・送りボタン・カットボタン	
対応バーコード	CODE39・CODE128・UCC/EAN128(GS1-128)・ITF(I-2/5)・CODABAR(NW-7)・UPC-A・UPC-E・JAN13・JAN8・ISBN-5・ISBN-2・POSTNET・Laser Bar Code、GS1 Data Bar(RSS)・QRコード・マイクロQRコード・PDF417・Data Matrix・Maxicode・カスタマバーコード・GS1合成シンボル・Aztec Code・Intelligent Mail Baekode	
電源	AC 100V 50/60Hz	
消費電力	最大115W以下	
使用環境	温度: 10℃~35℃ 湿度: 20%~80%(結露なきこと)	
外形寸法	213(H)mm × 125(W)mm × 142(D)mm	
質量	1.15kg(ラベル紙を除く)	
インターフェース	USB Ver.2.0 フルスPEED	
対応OS	Windows10/8.1/ 8/7	
付属品	CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor5.0)・USBケーブル・ELP-L6242N-16 × 1巻・簡単設置ガイド・保証書	
品番	IL90307	
JANコード	4902870819477	