

マックス感熱ラベルプリンタ

# ELP-60N2

●● 2色プリント

ラベルづくりをデスクで完結!  
赤&黒の2色プリンタ誕生!

ラベル作成ソフト付



対応OS: Windows10/8.1/8/7  
★別途パソコン要

## 「赤」が加わって、多彩なラベル表現を手に入れた!

赤と黒を同時にプリント! 注意喚起、強調など、インパクトのあるデザインを実現。

	<b>ショートケーキ</b> strawberry sponge cake
季節のフルーツを使った ショートケーキです!	<b>350円</b> (税込)
アレルギー特定原材料 小麦 卵 牛乳 バナナ	

<b>sale</b>
本体価格 (税込) <b>3000円</b>
値下価格 (税込) <b>2400円</b>

<b>FRAGILE</b> HANDLE WITH CARE
<b>壊れ物注意</b>

<b>禁煙</b> NO SMOKING

納入年月日	平成29年12月5日
品番	IL90075
商品名	ELP-60N2
ロットNO.	個数
EX200005A1	5
松橋商事株式会社	

<b>親展</b>
〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 マックスビル マックス株式会社 東京支店
箱崎 太郎 様

※掲載のラベルは一例です。※ラベルはイメージです。

### 専用ラベル作成ソフトで、らくらくレイアウト!

パソコンで自由自在にラベルを編集。初心者でも欲しいラベルが簡単につくれます。

### さまざまなバーコードを高解像度で作成可能!

JAN13・CODE39等の1次元バーコードやQRコード等の2次元コード、郵便バーコード等 23の規格に対応。

品番 IL90367
品名 ELP-60N2
製造日 2017年12月5日
数量 3台
マックス(株)玉村工場

QRコード

納入年月日	平成29年12月5日
品番	IL90367
商品名	ELP-60N2
ロットNO.	個数
EX200005A1	3
納入者 松橋商事株式会社	

CODE39

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

### テンプレート、シンボルマークを豊富に搭載!

9のカテゴリに67のテンプレートを搭載し、簡単にレイアウトを作成できます。

### 顧客・商品リスト等とのデータリンクを実現!

ExcelやAccess等で作成した既存リストとデータリンクすることでラベルに反映できます。また既存機種で作成したレイアウトや専用ラベルもそのまま使えます。

## 専用ラベルサイズ

### ■ 実寸サンプル



## マイデスクにある、コンパクトなラベル製作所!

- ### 1 赤&黒を同時プリント!

2色発色の感熱ラベルが、スピーディに赤・黒を同時プリント。  
※ ELP-L6200NR-51が必要です。
- ### 2 宛名ラベルは毎分132枚! 高速印刷

最高印刷速度148mm/秒! ストレスなくラベルをプリント。  
※ ELP-L6242N-16の標準印刷で実測
- ### 3 ムダなく剥離しやすい! ダイカットラベル

必要な枚数を1列にプリント。1枚毎に独立、だからはがしやすい。
- ### 4 用途に合わせて! 便利なオートカット

1枚毎、指定枚数、最後のみと切り分ける、高耐久オートカッター。
- ### 5 ワンタッチ交換! ラベルカセット

カンタン装着、取り外し! セットしたら用紙サイズを自動認識。



### ■ 商品仕様 EA761EC-1A

商品名	ELP-60N2	
プリント部	印字方式	ダイレクトサーマル方式
	印字密度	300dpi
	印字速度	最大148mm/sec (印字内容によって多段階変速)
最大印字幅	59mm (62mm幅テープを使用時)	
最小印字長さ	12.7mm (無定長ラベル使用時)	
カッター	オートカッター	
ボタン	ON/OFFボタン・送りボタン・カットボタン	
対応バーコード	CODE39・CODE128・UCC/EAN128 (GS1-128)・ITF (I-2/5)・CODABAR (NW-7)・UPC-A・UPC-E・JAN13・JAN8・ISBN-2・ISBN-5・POSTNET・Laser Bar Code・GS1 Data Bar (RSS)・QRコード・マイクロQRコード・PDF417・Data Matrix・Maxicode・カスタムバーコード・GS1合成シンボル・Aztec Code・Intelligent Mail Barcode	
電源	AC 100V 50/60Hz	
消費電力	最大115W以下	
使用環境	温度: 10°C～35°C 湿度: 20%～80% (結露なきこと)	
外寸・質量	H142×W125×D213mm 1.15kg (ラベル紙を除く)	
インターフェース	USB Ver.2.0 フルスピード	
対応OS	Windows10/8.1/8/7	
付属品	CD-ROM (専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)・USBケーブル・ELP-L6242N-16×1巻・簡単設置ガイド・保証書	
品番	IL90307	
JANコード	4902870 819477	

※ Windows・Excel・Accessは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

### ■ 消耗品 [上質感熱紙ラベル]

商品名	ラベル形態	サイズ (mm)	枚数/巻	入り数	品番	JANコード
ELP-L2942N-15	ダイカットラベル	幅29×ピッチ42	700枚	1巻	IL90036	4902870 708559
ELP-L3948N-20	ダイカットラベル	幅39×ピッチ48	620枚	1巻	IL90280	4902870 718558
ELP-L6242N-16	ダイカットラベル	幅62×ピッチ42	700枚	1巻	IL90037	4902870 708566
ELP-L6257N-17	ダイカットラベル	幅62×ピッチ57	530枚	1巻	IL90038	4902870 708573
ELP-L6200N-05	無定長ラベル	幅62 (無定長)	34m/巻	1巻	IL90039	4902870 708580
ELP-L6200NR-51	赤黒印字ラベル	幅62 (無定長)	15m/巻	1巻	IL90289	4902870 819811

※ 上記ラベルは食品表示ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使用しています。

現場での  
ラベル発行はこちら!

感熱ラベルプリンタ  
LP-55SIIIシリーズ

- ラベル幅 25～55mm
- ラベル長さ 15～200mm
- LAN標準搭載
- 本体のみでラベル発行可



### ⚠ 注意

掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは取扱説明書に従って正しくお使いください。

※ 仕様及び外観は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。

お客様専用ダイヤル **0120-510-200** オフィスプロダクツ ホームページ <http://www.max-ltd.co.jp/op/>  
お問い合わせは **0120-510-200** (月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く))

※ 「ナンバーディスプレイ」を利用しています。 ※ 通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。



本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8108(代)  
 札幌: TEL(011)261-7141(代) 東京: TEL(03)3669-8141(代) 広島: TEL(082)291-6331(代)  
 盛岡: TEL(019)621-3541(代) 静岡: TEL(054)205-3535(代) 四国: TEL(087)866-5599(代)  
 仙台: TEL(022)236-4121(代) 名古屋: TEL(052)918-8620(代) 福岡: TEL(092)411-5416(代)  
 埼玉: TEL(048)651-5340(代) 大阪: TEL(06)6444-2031(代)

お問い合わせ・お求めは