

# Canon

## 商売計算 グリーン購入法適合タイプ概要

使いやすさに  
環境への配慮を加えた実務電卓  
グリーン購入法適合タイプ



### TS-122TSGについて

#### 基本情報

- ・大画面&チルト式液晶の卓上電卓
- ・表示桁数:12桁

## 商売計算 グリーン購入法適合タイプ特長

### 商売計算機能

原価、売価、粗利率のうち、どれか2つを入力すると、残りを自動計算する便利機能です。

	売価	原価	粗利率	計算方法	
例1	2,000円	1,500円	?	④A 2000	⑤ 1500 ⑥ → 粗率 25%
例2	1,500円	?	30%	④A 1500	③ 30 ⑥ → 原価 1,050
例3	?	30,000円	20%	④A 30000	③ 20 ⑥ → 原価 37,500

### 時間計算機能

時、分、秒などの単位をそろえることなく時間の四則計算ができます。

給与計算や勤務時間の計算を簡単に行えます。

※ 上記の例はHS-1220TSGを使用した場合のものです。

計算例	操作	表示
2時間30分15秒 +) 10分45秒 →) 1時間25分30秒 1時間15分30秒	2 時間 30 分 15 秒 + 0 時間 10 分 45 秒 = 1 時間 25 分 30 秒 =	2 - 30' 15" 0 - 10' 45" 1 - 25' 30" 1 - 15' 30"
アルバイトの給与計算 時給850円で勤務30分 働いた時の賃金を求めます。 賃金は5,250円です。	850 × 6 時間 30 分 0 秒 0 秒 =	850 6 - 30' 30" 5,250

### チルト機能

画面の角度を、見やすく調整できます。



## 基本仕様

製品名	LS-122TSG JANコード:49-60999-79376-4 商品コード:5571B001
タイプ	グリーン購入法適合
表示桁数	12桁
電源	太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)
質量(電池含む)g	132
寸法(幅×奥行×高さ)mm	107.5×148×31