



ワイヤレス接続ミニ卓上タイプ特長

新・プレミアムデザインのテンキー電卓

X Mark I KRF



フラットで光沢感のあるスタイリッシュボディ

厚さわずか20mmのフラットボディ。

スタイリッシュな小物を好むPCユーザーにおすすめです。

USBワイヤレス機能

PCのUSB端子にレシーバー(受信機)を接続し、テンキー機能を無線で使用できます。

ケーブルのわずらわしさもないので、外出先でも鞆からサッと出して使えます。



裏面収納の小型レシーバー

レシーバーは、本体裏面に収納できるコンパクトサイズ。デスク上で場所を取らず、また持ち運びにも便利です。

※ 動作距離:最大10メートル

※ 使用周波数:2.4GHz





ワイヤレス接続ミニ卓上タイプ概要

新・プレミアムデザインのテンキー電卓

X Mark I KRF



X Mark I KRFについて

基本情報

- ・ 表示桁数 10桁
- ・ X Mark I KRF-BK(ブラック) EA761GA-98
 - ・ 商品コード:5094B004
 - ・ JANコード:49-60999-92234-8
- ・ X Mark I KRF-WH(ホワイト) EA761GA-97
 - ・ 商品コード:5094B005
 - ・ JANコード:49-60999-96416-4



主な特長

- ・ フラットで光沢感のあるスタイリッシュボディー
- ・ 裏面収納の小型レシーバー
- ・ USBワイヤレス機能
- ・ 小数点桁数指定
- ・ WAKEUPキーでワンタッチ接続
- ・ Windows®/Macintosh対応※



ワイヤレス接続ミニ卓上タイプ仕様

新・プレミアムデザインのテンキー電卓

X Mark I KRF



基本仕様

製品名	EA761GA-98	X Mark I KRF-BK (ブラック) JANコード: 49-60999-92234-8 商品コード: 5094B004
	EA761GA-97	X Mark I KRF-WH (ホワイト) JANコード: 49-60999-96416-4 商品コード: 5094B005
タイプ	テンキー電卓	
表示桁数	10桁	
電源	太陽電池 + 単4電池 × 2	
質量(電池含む)g	163	
寸法(幅 × 奥行 × 厚さ)mm	86 × 155 × 20	
備考	ワイヤレスレシーバー同梱	

動作環境

対応OS

Windows® XP(SP2以上)、Windows Vista®, Windows® 7、Windows® 8、Mac OS X 10.4-10.8(Intelベース)の日本語版がブレインストールされていること。

パソコン

以下の条件を満たすIBM PC/AT互換(DOS/V)機。

- ・ Windows® XP(SP2以上)、Windows Vista®, Windows® 7、Windows® 8、Mac OS X 10.4-10.8(Intelベース)の日本語版が動作可能で本体にUSBポートを装備しているもの。
- ・ 日本語キーボードを有しているもの。
- ・ ワイヤレスV2.0対応。

※ その他、Windows® XP(SP2以上)、Windows Vista®, Windows® 7、Windows® 8、Mac OS X 10.4-10.8(Intelベース)が推奨する動作環境に準拠。

※ 機器の構成により正常に動作しない場合があります。

※ 上記のOS以外のOSをご使用の場合は、動作しません。

※ 他のOSからバージョンアップされたパソコンでの動作保証は致しません。

- ・ Microsoft Windowsは、米国Microsoft corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- ・ Macintoshは、米国及び他の国で登録された、米国アップルコンピューター社の商標です。
- ・ IBM PC/ATは米国IBM社の登録商標です。
- ・ その他の会社名および製品・サービス名は、それぞれを表示する為だけに引用されており、それぞれ各社の登録商標あるいは出願中の商標である場合があります。