



掛図スクリーン アスペクトフリー

製品仕様表

型 式	SMH-083FN	SMH-103FN	SMH-123FN	
主 材 質	パイプ部：鋼材 / 生地部：PVC / キャップ部：PP			
スクリーン生地	ホワイト (WG107) 防炎品			
塗 装 色	アイボリー			
スクリーンサイズ (mm) W×H	1871×1429	2314×1763	2757×2093	
映写可能 最大インチ数	NTSCタイプ(4:3)	90インチ	112インチ	134インチ
	HDタイプ(16:9)	83インチ	103インチ	123インチ
	WXGAタイプ(16:10)	85インチ	106インチ	126インチ
マスク寸法	マスクなし			
外形寸法 (mm) W×D×H	1971×28×(1519)	2414×28×(1853)	2857×28×(2183)	
本 体 質 量	2.5kg	3.4kg	4.4kg	
梱包外観寸法 (mm) W×D×H	2120×90×80	2560×90×80	3010×90×80	
梱包質量	3.5kg	4.6kg	5.6kg	
付 属 品	取扱説明書 ×1			
オプション	SMH掛図用収納バッグ S-S23	SMH掛図用収納バッグ S-S27	SMH掛図用収納バッグ S-S31	
	マルチスタンド ST-80		KAツウウェイリンク KA-50C8-2	
備 考	RoHS対応品 / VOC対策品		・RoHS対応品 / VOC対策品 ・イメージ内にジョイントあり	