



注 記

本製品はイメージ内に継目が入ります。

スクリーン生地	ホワイト (WG107) 防炎品
映写可能最大インチ数	NTSCタイプ (4:3)=134インチ HDタイプ (16:9)=123インチ WXGAタイプ (16:10)=126インチ
質 量	4.4kg
付 属 品	取扱説明書 × 1
オプション	SMH掛図用収納バッグ (S-S31) KAツウウェイリンク (KA-50C8-2)
備 考	RoHS対応品、VOC対策品